

KC VideoMax ST Hauptkörper mit Blende, T-Mount



#86-890: ST Main Body with Iris, T-Mount, KC VideoMax



Produkt **#86-890** 3-4 Tage

- 1 +

€3.025,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€3.025,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.10X - 0.21X: 64 - 30mm
0.2X - 0.5X: 32 - 12.8mm

Gewicht (lbs):
0.54

Hinweis:
0.2X - 0.5X w/ Auxiliary Lens, Working Distance: 940 - 405mm

Typ: Long Distance Microscope
Vergößerung PMAG: 0.10X - 0.21X
Max. Sensorgröße: 35mm
Arbeitsabstand (mm): 965 - 1,880
Mount: M42 x 0.75 (T-Mount)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen