

Innen-C auf Außen-T C-Mount Adapter, 36,8mm Länge

Mehr Produkte von [Infinity Photo-Optical Company](#)



Standard T-Mount to C-Mount Adapter, #88-956

Produkt **#88-956** **4 In Stock**

-

1

+

€62^{,50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€62,50 stückpreis
Stk. 5-9	€55,70 stückpreis
Stk. 10-25	€51,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Thread Adapter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

40.8

Gesamtlänge (mm):

36.8	Tubuslänge (mm):
Gewinde & Montage	
Male C-Mbunt to Female T-Mbunt	Gewindeart:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

• Erlauben ein dynamisches optisches Fokussieren von Mkroskopobjektiven und eine Verringerung der sphärischen Aberration

• Passend für alle unendlich korrigierten Mkroskopobjektive

• Farbkorrigiert für die wichtigsten Markenobjektive

Die InFocus™ dynamischen optischen Fokussiersysteme ermöglichen eine dynamische Fokussierung von Mikroskopen und verringern drastisch die sphärische Aberration durch das Deckglas der Probe oder die Suspensionsflüssigkeit. Durch diese dynamischen optischen Fokussiersysteme werden Korrekturringe und eine teure motorgesteuerte Computeransteuerung überflüssig. Das InFocus™ System arbeitet mit beliebigen unendlich korrigierten Objektiven und erlaubt Mikromanipulationen des Mikroskops. Die Schwankungen der Vergrößerung sind im gesamten Verstellbereich minimal. InFocus™ Dynamische optische Fokussiersysteme sind mit Farbkorrektur für Objektive von Mtutoyo, Achrovid, Zeiss, Leica, Nikon und Olympus erhältlich und können mit einer Reihe von Stativadaptern (separat erhältlich) für die meisten Markenmikroskope eingesetzt werden.

Technische Informationen



