

Stingray F-146C 1/2" CCD Farbkamera

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Produkt **#59-931** [KONTAKT](#)

[Ähnliche Kameras](#)

- 1 + **€1.754,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.754,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
FireWire.b

Typ:
Color Camera

Hersteller:
Allied Vision

Gewinde:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#59-157](#)

Bufferspeicher: 128MB
Kamera-Familie: Stingray
Modellnummer: F-146C
Sensortyp: Sony ICX267
Sensor: Progressive Scan CCD
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/2"
Auflösung (Megapixel): 1.40
Pixel (h x v): 1,392 x 1,040
Pixelgröße, h x v (µm): 4.65 x 4.65
Sensorfläche, h x v (mm): 6.4 x 4.8
Bildrate (fps): 15.00
Pixeltiefe: 8/14 bit
Belichtungszeit: Programmable via IEEE-1394 bus
Stecker: FireWire, IEEE 1394b
Stromversorgung: Power over FireWire, or with Power Supply Sold Separately. USA: #15-281 Europe: #15-281 Japan: #15-281 China: #15-281
Energieverbrauch (W): <3.5 (12VDC External Power Supply)
GPIOs: 2 configurable inputs, 4 configurable outputs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 57.5 x 44 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 120
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): +5 to +45
Lagerungstemperatur (°C): -10 to +70
GPIO-Steckertyp: 12-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: IIDC Standard v1.31
Spannungsversorgung: Supplied via IEEE-1394.b cable or 12-pin Hirose

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform

