

TECHSPEC[®] T-Mount Ring mit beidseitigem Außengewinde, drehbar



Produkt **#53-950** **2 In Stock**

-

1

+

€77^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€77,50 stückpreis
Stk. 5-9	€68,40 stückpreis
Stk. 10-25	€63,20 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Thread Adapter	Typ:
Thread Adapter	Funktion:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
6.0	Tubuslänge (mm):

Rotating	Aufbau:
13.45	Gesamtlänge (mm):
48.0	Außendurchmesser (mm):

37.0	Freie Apertur CA (mm):
------	------------------------

Gewinde & Montage

T-Mount	Gewindeart:
Double Male	Gewindeausrichtung:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Maximierung der Kompatibilität von C-, S- und T-Mount Tuben
 - Versionen mit Innen- oder Außengewinde verfügbar
 - Drehbare Ringe sind ebenfalls verfügbar
- TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Ringe mit beidseitigem Gewinde können genutzt werden, um zwei C-, S- oder T-Mount Komponenten zu verbinden. Die Ringe mit beidseitigem Gewinde haben entweder Innengewinde auf beiden Seiten oder Außengewinde und ermöglichen so die Kopplung von zwei C-, S- oder T-Mount Komponenten mit gleicher Gewindeausrichtung. Es werden ebenfalls drehbare Versionen der TECHSPEC C-, S- und T-Mount Ringe mit beidseitigem Gewinde angeboten. Diese drehbaren Versionen ermöglichen Anpassungen auch nach dem Aufbau für Anwendungen in denen Ausrichtung besonders wichtig ist.