

TECHSPEC® Plattenhalterung, T-Mount, für 60 mm x 85 mm, M6



Produkt **#65-983** **2 In Stock**

- 1 + €530^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€530,00 stückpreis
Stk. 5-9	€468,50 stückpreis
Stk. 10-25	€431,60 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Optic Mount (Fixed) **Funktion:**

Rectangular **Optiktyp:**

Hinweis:
Includes four T-Mount Aperture Caps ([#66-037](#))

Dimensions of Compatible Optics (mm):

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
75.0 x 75.0 x 75.0

Tubuslänge (mm):
75.0

Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
1.0

Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
4.73

Gewinde & Montage

Gewindeart:
T-Mount

Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 233:
[Konform](#)

Produktdetails

- C-, S- und T-Mount Lösungen für Strahlteilerwürfel und -platten, Filter und Spiegel
- Bietet Anbaumöglichkeiten unter 90°
- ¼-20 und M6 Aufbaugewinde für englische oder metrische Systeme

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Halterungen für Würfel und Platten ermöglichen die Integration von Würfeln und Platten in C-, S- und T-Mount Systeme. Diese Halterungen bieten Öffnungen mit C-, S- oder T-Mount Gewinde an die auch andere C-, S- und T-Mount Komponenten angeschlossen werden können. An der Basis ist für den Aufbau auf Stangen eine M6 oder ¼-20 Bohrung verfügbar, sodass die Halterungen mit Aufbauten auf Loch- und Montageplatten kompatibel sind. Die TECHSPEC C-, S- und T-Mount Halterungen ermöglichen einen Aufbau unter 90° und sind somit ideal für den Einbau von Strahlteilern, Filtern und Spiegeln im System geeignet. Um Licht von ungenutzten Öffnungen zu blocken und das System vor Schmutz zu schützen, sind C-, S- und T-Mount Verschlusskappen verfügbar.

Technische Informationen

