

TECHSPEC®

Würfelhalterung, T-Mount, 40 mm, M6



12.5mm x 17.5mm Plate S-Mount Holder



Produkt #63-982 3 In Stock

-

1

+

€484^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€484,00 stückpreis
Stk. 5-9	€427,30 stückpreis
Stk. 10-25	€393,40 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Optic Munt (Fixed)	Funktion:
Cube	Optiktyp:

Hinweis: Includes four T-Mount Aperture Caps (#66-037)	
Dimensions of Compatible Optics (mm): 40.0 Sq.	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Größe (mm): 54.5 x 54.5 x 63.8	
Tubuslänge (mm): 54.5	
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): 40.0	
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): 40.0	
Gewinde & Montage	
Gewindeart: T-Mount	
Kompatible Stangen: M6 x 1.0	

Konformität mit Standards	
RoHS 2015: Konform	
Konformitätszertifikat: Anzeigen	
Reach 235: Konform	

Produktdetails

- C-, S- und T-Mount Lösungen für Strahlteilerwürfel und -platten, Filter und Spiegel
 - Bietet Anbaumöglichkeiten unter 90°
 - ¼-20 und M6 Aufbaugewinde für englische oder metrische Systeme
- TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Halterungen für Würfel und Platten ermöglichen die Integration von Würfeln und Platten in C-, S- und T-Mount Systeme. Diese Halterungen bieten Öffnungen mit C-, S- oder T-Mount Gewinde an die auch andere C-, S- und T-Mount Komponenten angeschlossen werden können. An der Basis ist für den Aufbau auf Stangen eine M6 oder ¼-20 Bohrung verfügbar, sodass die Halterungen mit Aufbauten auf Loch- und Montageplatten kompatibel sind. Die TECHSPEC C-, S- und T-Mount Halterungen ermöglichen einen Aufbau unter 90° und sind somit ideal für den Einbau von Strahlteilern, Filtern und Spiegeln im System geeignet. Um Licht von ungenutzten Öffnungen zu blocken und das System vor Schmutz zu schützen, sind C-, S- und T-Mount Verschlusskappen verfügbar.

Technische Informationen

