

TECHSPEC[®]Plattenhalterung, T-Mount, für 60 mm x 85 mm, 1/4-20



Produkt **#65-982** 1 In Stock

-

1

+

€530^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€530,00 stückpreis
Stk. 5-9	€494,60 stückpreis
Stk. 10-25	€470,20 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Optic Mount (Fixed)	Funktion:
Rectangular	Optiktyp:
Hinweis: Includes four T-Mount Aperture Caps (#66-037)	
Dimensions of Compatible Optics (mm):	

60.0 x 85.0	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Größe (mm):	75.0 x 75.0 x 75.0
Tubuslänge (mm):	75.0
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):	1.0
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):	7.1

Gewinde & Montage	
Gewindeart:	T-Mount
Kompatible Stangen:	1/4-20

Konformität mit Standards	
RoHS 2015:	Konform
Konformitätszertifikat:	Anzeigen
Reach 233:	Konform

Produktdetails

- C-, S- und T-Mount Lösungen für Strahlteilerwürfel und -platten, Filter und Spiegel
- Bietet Anbaumöglichkeiten unter 90°
- 1/4-20 und M6 Aufbaugewinde für englische oder metrische Systeme

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Halterungen für Würfel und Platten ermöglichen die Integration von Würfeln und Platten in C-, S- und T-Mount Systeme. Diese Halterungen bieten Öffnungen mit C-, S- oder T-Mount Gewinde an die auch andere C-, S- und T-Mount Komponenten angeschlossen werden können. An der Basis ist für den Aufbau auf Stangen eine M6 oder 1/4-20 Bohrung verfügbar, sodass die Halterungen mit Aufbauten auf Loch- und Montageplatten kompatibel sind. Die TECHSPEC C-, S- und T-Mount Halterungen ermöglichen einen Aufbau unter 90° und sind somit ideal für den Einbau von Strahlteilern, Filtern und Spiegeln im System geeignet. Um Licht von ungenutzten Öffnungen zu blocken und das System vor Schmutz zu schützen, sind C-, S- und T-Mount Verschlusskappen verfügbar.

Technische Informationen

