

TECHSPEC[®] T-Mount Strichplattenhalterung, 27 mm Durchmesser



Produkt #53-861 2 In Stock

-

1

+

€72⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€72,00 stückpreis
Stk. 5-9	€64,10 stückpreis
Stk. 10-25	€59,30 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

📌 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Circular	Optiktyp:
Optic Mount (Fixed)	Funktion:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
11.5	Tubuslänge (mm):
27.0	Strichplattendurchmesser (mm):
Aufbau:	
Black Anodized Aluminum (6061 T6)	
14.95	Gesamtlänge (mm):
48.0	Außendurchmesser (mm):
24.0	Freie Apertur CA (mm):
5.5	Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
2.0	Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
Gewinde & Montage	
27.0	Optikdurchmesser (mm):
T-Mount	Gewindeart:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:


Produktdetails

- Halterungen für Einzellinsen, Achromate, Filter oder Strichplatten
- Können mit allen C-, S- und T-Mount-Komponenten kombiniert werden
- Optiken werden mit mitgeliefertem Retainerring befestigt

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen wurden für die Integration von runden Optiken in C-, S- und T-Mount-Systeme entwickelt. Die optischen Komponenten werden über den mitgelieferten Retainerring befestigt, der mit einem standardmäßigen flachen Gabelschlüssel eingeschraubt werden kann. TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen haben ein 1" x32 TPI, M12 x0,5 oder M42 x0,75 Gewinde mit 30 mm, 16 mm oder 48 mm Außendurchmesser. Die runden Optikhalterungen sind mit einer Vielzahl von optomechanischen Komponenten mit C-, S- oder T-Mount-Gewinde kompatibel und sind ideal für den Aufbau von verschiedensten optischen Systemen.

Bitte beachten Sie: #56-353, #56-354, #52-933 und #52-292 bestehen aus 3 Teilen.

Technische Informationen







S-Thread Simple / Thin Lens Mount



S-Thread Simple /Thin Lens Mount



S-Thread Achromat / Thick Lens Mount





#58-741

