

Gewinde-auf-Gewinde-Modell, Laser-Adapterplatte



Thread-to-Thread Model, Laser Bezel Plate, #61-261

Produkt **#61-261**

KONTAKT

-

1

+

€151⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€151,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Produktdetails

Hinweis:

Fits JDS Uniphase Novette™ Series, Rectangular Models

Compatible Laser Stock Number:

[#34-891](#), [#61-315](#), [#61-337](#), [#61-338](#), [#61-382](#), [#61-360](#), [#61-373](#), [#61-374](#)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:

Konform	
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Geringes Rauschen
- Freistehendes Netzteil
- Kleine Abmessungen, kompakter Aufbau

Helium-Neon-Laser von Lumentum besitzen versiegelte, interne Spiegel und kleine Abmessungen. Aufgrund des niedrigen Rauschens bieten diese Laser eine höhere Zuverlässigkeit und flexible Einsatzmöglichkeiten. Das Gehäuse hat eine Nut für die Montage auf einem Labortisch. Die Helium-Neon-Laser von Lumentum besitzen außerdem freistehende Netzteile, welche die Systemintegration erleichtern. Typische Anwendungen sind Justage, Messtechnik und Inspektion.

Bitte beachten Sie: Lumentum war bisher unter dem Namen JDSU geführt. Für den Betrieb ist ein 12-V-Gleichspannungsnetzteil (#35-224) erforderlich, das separat angeboten wird. Die HeNe-Laser sind konform mit 21CFR1040 und IEC 825-1:1993 und haben eine CE-Kennzeichnung.

Technische Informationen

Beam Expander Mounting ConfigurationsClick on an item below to be brought to that item's product page.

