

Verkippbare Halterung aus Aluminium



Tilttable Aluminum Mount, #64-834

Produkt **#64-834** **2 In Stock**

-

1

+

€59⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€59,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser passender Laser (mm):

20 (threaded)

Konformität mit Standards

[Anzeigen](#)

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Netzteile und Halterungen für Laser und Laserdioden
 - Ideal zur Verwendung mit blauen und violetten Laserdiodenmodulen geeignet
 - Verschiedene Größen und Materialien verfügbar
- Halterungszubehör und Netzteile für unsere [blauen und violetten Laserdiodenmodule](#), unsere [wasserdichten grünen Laser](#) und unsere [wasserdichten fokussierbaren Laser](#).

#63-882: Halterungsklemme mit Wärmesenke wird für die Verwendung mit den oben genannten 20mW und 40mW Laserdiodenmodule sehr empfohlen.

Technische Informationen

