

Verkippbare Wärmesenke



Tip and Tilt Adjustable Heat Sink, #83-768



Produkt **#83-768** **2 In Stock**

- 1 + €440⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€440,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser passender Laser (mm):
20 (threaded)

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)

Produktdetails

- Netzteile und Halterungen für Laser und Laserdioden
- Ideal zur Verwendung mit blauen und violetten Laserdiodenmodulen geeignet
- Verschiedene Größen und Materialien verfügbar

Halterungszubehör und Netzteile für unsere [blauen und violetten Laserdiodenmodule](#), unsere [wasserdichten grünen Laser](#) und unsere [wasserdichten fokussierbaren Laser](#).

[#63-882](#): Halterungsklemme mit Wärmesenke wird für die Verwendung mit den oben genannten 20mW und 40mW Laserdiodenmodule sehr empfohlen.
