

TECHSPEC[®]Metrische obere Platte, 125 mm



125mm Metric Top Plate

Produkt #12-692 20+ In Stock

-

1

+

€59⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€59,00 stückpreis
Stk. 5+	€52,20 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Metric

Typ:

Top Plate for #12-694

Hinweis:

Gewinde & Montage

(17) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

Gewinde:

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Kompatibilität mit unseren [TECHSPEC® manuellen Bühnen](#) sorgt für Bewegung in mehreren Achsen
- ±12,5 oder ±35 mm Verstellweg in X- und Y-Richtung für eine schnelle X-Y-Positionierung
- Universelle Bodenplatte ermöglicht Befestigung sowohl auf [engl. als auch metr. Montageplatten](#)

TECHSPEC® X-Y-Positionierungsbühnen haben eine geringe Baugröße und zwei Zahnstangentriebe, die eine Verstellung in X-Y-Richtung ermöglichen. Die oberen Platten mit englischen oder metrischen Bohrungen werden separat vom Zahnstangentrieb verkauft. TECHSPEC® X-Y-Positionierungsbühnen sind in zwei Größen verfügbar: 46 mm mit 65 mm Standfläche und 125 mm mit 125 mm Standfläche. Die englische obere Platte ist kompatibel mit unseren [TECHSPEC® englischen manuellen Bühnen](#), die metrische obere Platte mit unseren [TECHSPEC® metrischen manuellen Bühnen](#). Der Zahnstangentrieb wird mit einer universellen schwarz eloxierten Bodenplatte geliefert, die sowohl auf [englischen als auch auf metrischen Montageplatten](#) direkt und ohne zusätzliche Adapterplatte montiert werden kann. TECHSPEC® X-Y-Positionierungsbühnen sind ideal für schnelle X-Y-Positionierungsanwendungen.

Technische Informationen

Use (4) M4 Socket Head Cap Screws included with #12-694 to assemble #12-694 together with either #12-692 or #12-693 to complete the X-YPositioning Stage.

