

Universelles Netzteil 24 V



Universal Power Supply 24V/0.42A, #59-433

Produkt **#59-433** **3 In Stock**

-

1

+

€125⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€125,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
3A-183WP24	Modellnummer:
Power Supply	Beleuchtungsart:
ProPhotonix	Hersteller:
Elektronische Spezifikationen	
Ausgangsstrom (A):	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

90 - 264 AC	Eingangsspannung (V):
24 DC	Ausgangsspannung (V):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 209:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Zubehör für lichtstarke LED-Beleuchtung
 - Der Gleichstromcontroller regelt die LED-Helligkeit
 - Für lichtstarke LEDs werden Wärmesenken empfohlen
- Das Universalnetzteil wird für den Betrieb unserer [LED-Flächenbeleuchtung](#), [LED-Ringlichter](#), [LED-Punktstrahler](#) und [LED-Linienlichter](#) benötigt.

Für den Betrieb unserer LED-UV-Flächenbeleuchtung und LED-Punktstrahlern ist ein Gleichstromcontroller erforderlich. Die LED-Intensität lässt sich entweder manuell über ein Potentiometer oder über ein 0-5 V Analogsignal am Controller regeln. Der Gleichstromcontroller kann an einer DIN-Montageschiene befestigt werden und erzeugt 400 mA bei 24 V.