

## Universelle rechtwinklige Haltewinkel



Universal Right Angle Bracket (#11-157)

Produkt **#11-157** **20+ In Stock**

- 1 + €167<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1+	€167,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

Universal **Typ:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

12.0 **Länge (Zoll):**

6.0 **Breite (Zoll):**

**Dicke (Zoll):**

Black Anodized Aluminum

**Aufbau:****Gewinde & Montage****Gewinde:**

(9) 1/4-20 (M6x1.0) S.H.C.S. Thru-Slots

**Konformität mit Standards****RoHS 2015:****Konform****Konformitätszertifikat:****Anzeigen****Reach 250:****Konform****Produktdetails**

- Universal Design Works With Metric and English Bench Plates and Breadboards
- Uses Standard 1/4-20 or M6 Socket Head Cap Screws
- Black Anodized Aluminum Construction

Universelle rechtwinklige Haltewinkel ermöglichen die orthogonale Montage von englischen und metrischen Montageplatten auf einer Lochplatte oder einer anderen Tischplatte. Diese Winkel sind aus 1" dickem, schwarz eloxiertem Aluminium hergestellt. Langlöcher an den vertikalen und horizontalen Armen der Halterung ermöglichen die Verwendung von M6- und 1/4-20-Schrauben zur Montage und ermöglichen den Lochabstand der Lochplatten von 1" und 25 mm. Universelle rechtwinklige Haltewinkel zeichnen sich durch ein allgegenwärtiges Design aus, das die einfache Integration zusätzlicher Komponenten in jedes beliebige Tischsystem ermöglicht. Für Anwendungen, die mehr statische Unterstützung benötigen, empfehlen wir das universelle rechtwinklige Haltewinkel, Paar ([#11-158](#)).

Bitte beachten Sie: Nicht empfohlen für Platten mit mehr als 12" Höhe.

**Technische Informationen**