

USAF 1951 und Punktraster



Produkt **#62-465** **13 In Stock**

- 1 + €132^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-4	€132,00 stückpreis
Stk. 5+	€125,70 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Positive Target **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

1.00 **Punktdurchmesser (mm):**

2.00 **Punktabstand (mm):**

70.0 x 50.0

Größe (mm):

1.60

Dicke (mm):

Optische Eigenschaften

Float Glass

Substrat: □

Auflösung:
USAF 1951: Group 0 Element 1 (1 lp/mm) to Group 3
Element 6 (14.3 lp/mm)

Konformität mit Standards

[Konform](#)

RoHS 2015:

[Konform](#)

Reach 223:

[Anzeigen](#)

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- USAF 1951 Element 0-3 (14 lp/mm)
- Punktraster mit 2 mm Abstand
- 2" x 2,75"

USAF 1951 and Dot Grid Target features a fixed frequency grid on 2mm centers and elements 0 to 3 (14 lp/mm) are available at Edmund Optics