

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #86-459

3-4 TAGE

-

1

+

€2.790,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.790,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00

Optische Dichte OD:
≥4.0

Substrat:
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Mitgelieferte Filter:
Cut-Off Wavelength: [400nm](#) , [425nm](#), [450nm](#), [475nm](#),
[500nm](#), [525nm](#), [550nm](#), [575nm](#), [600nm](#), [625nm](#),
[650nm](#), [675nm](#), [700nm](#)

Beschichtung: Hard Coated
Transmission (%): ≥91
Typ: Shortpass Filter
Anzahl an Filtern: 13.00
Beschichtungsspezifikation: Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: MgF ₂
Wellenlängenbereich (nm): 300 - 1030

Konformität mit Standards

RoHS: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen