

VZM™ 300 Zoomobjektiv



VZM™ 300

Produkt #39-708 3-4 TAGE



1



€1.180,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.180,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
151.00

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
8.0 - 2.0mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
11.4 - 2.8mm

Filtergewinde:
None

Max. Durchmesser (mm):

56.5
Gewicht (g): 386.00
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±3
Auflösung, Objektraum: 46.5 - 105 lp/mm
Auflösung, Bildraum: 62 - 35 lp/mm
Zoombereich: 4:1
Typ: Zoom Lens
Vergrößerung PMAG: 0.75X - 3X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 60.00
Mount: C-Mount
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen