

White 150mm Compact Light w/ Dual OverDrive™



150mm Compact Light



Produkt #23-943 **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €710⁰⁰

[+ WARENKORB](#)

Mengenrabatte

Stk. 1+	€710,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

JWL150-DO-WHI **Modellnummer:**

LED Illuminator **Beleuchtungsart:**

Smart Vision Lights LLC **Hersteller:**

Ring Light

Gehäusegeometrie:

Constant or Strobed

Betriebsmodus:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
158.75 W x 84.25 H x 40.18 D (58.15 D Including Connector)

Gewicht (g):
589.67

Aktive Fläche (mm):
65.38W x 65.38W

Optische Eigenschaften

Farbe:
White

Arbeitsabstand (mm):
500 - 2,000

Elektronische Spezifikationen

Blitzdauer (µs):
10 - 7,000

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
5-pin M12 connector

Eingangsspannung (V):
24 VDC ± 5%

Gewinde & Montage

Mount:
T-Slot for M6 Nut

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10° to +40°

Schutzart:
IP65

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Produktdetails

- Utilize Dual OverDrive™ Technology for 10x Standard Light Output
- Offer Illumination Coverage over a Larger Field of View
- Direct Connect and Control via Camera's Trigger Output
- Ideal for High Speed Logistics Applications

Smart Vision Lights High Output Ring Lights are IP65-rated brightfield lights featuring a working distance of 500-mm to 2000-mm that can be directly connected to a camera for control via the trigger output. Built-in Dual OverDrive™ technology, which delivers up to 6 times the continuous power with a low-latency response and fast strobe durations down to 10ms. These lights feature a batwing design that illuminates a larger area than built-in lighting systems and produces a greater light output making them ideal to use alongside polarizers, diffusers, and other optical elements that reduce light output. Smart Visions Lights Illumination products offer an industry-leading 10-year limited warranty.