

White 225mm Compact Light w/ Dual OverDrive™



225mm Compact Light



Produkt #23-949 **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €1.395⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€1.395,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

JWL225-DO-WHI **Modellnummer:**

LED Illuminator **Beleuchtungsart:**

Smart Vision Lights LLC **Hersteller:**

Ring Light	Gehäusegeometrie:
Constant or Strobed	Betriebsmodus:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
230 W x 142 H x 45D (60.40 D Including Connector)	Größe (mm):
1496.85	Gewicht (g):
144.50W x 56.5H	Aktive Fläche (mm):
Optische Eigenschaften	
White	Farbe:
500 - 2,000	Arbeitsabstand (mm):
Elektronische Spezifikationen	
10 - 7,000	Blitzdauer (µs):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
5-pin M12 connector	Stecker:
24 VDC ± 5%	Eingangsspannung (V):
Gewinde & Montage	
T-Slot for M6 Nut	Mount:
Umwelt & Haltbarkeit	
-10° to +40°	Betriebstemperatur (°C):
IP65	Schutzart:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Utilize Dual OverDrive™ Technology for 10x Standard Light Output
- Offer Illumination Coverage over a Larger Field of View
- Direct Connect and Control via Camera's Trigger Output
- Ideal for High Speed Logistics Applications

Smart Vision Lights High Output Ring Lights are IP65-rated brightfield lights featuring a working distance of 500-mm to 2000-mm that can be directly connected to a camera for control via the trigger output. Built-in Dual OverDrive™ technology, which delivers up to 6 times the continuous power with a low-latency response and fast strobe durations down to 10ms. These lights feature a batwing design that illuminates a larger area than built-in lighting systems and produces a greater light output making them ideal to use alongside polarizers, diffusers, and other optical elements that reduce light output. Smart Vision Lights Illumination products offer an industry-leading 10-year limited warranty.