

## 4" diffuse axiale Beleuchtung mit hoher Intensität, weiß

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators

Produkt **#36-555** [KONTAKT](#)

- 1 + €1.995<sup>00</sup>

[+ WARENKORB](#)

### Mengenrabatte

Stk. 1+	€1.995,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

**i** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

### Produktdetails

DL225-100WHIC **Modellnummer:**

LED Illuminator **Beleuchtungsart:**

Advanced Illumination **Hersteller:**

Diffuse Axial **Gehäusegeometrie:**

Constant Betriebsmodus:

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

177 L x 110 W x 113 T Größe (mm):  
1396.2 Gewicht (g):  
~4" x 4" Aperturgröße:

## Optische Eigenschaften

White Farbe:  
25 Arbeitsabstand (mm):

## Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Flying Leads Stecker:  
Stromversorgung:  
Power Supply Required and Sold Separately.  
USA: [#66-855](#)  
Europe: [#66-855](#)  
Japan: [#89-513](#)  
Korea: [#33-773](#)  
China: [#66-855](#)

## Umwelt & Haltbarkeit

0 to +60 Betriebstemperatur (°C):

## Konformität mit Standards

[Konform](#) RoHS 2015:  
[Anzeigen](#) Konformitätszertifikat:  
[Contains SVHC\(s\)](#) Reach 233:

## Produktdetails

- Helle, konsistente, diffuse Beleuchtung des gesamten Bildfeldes
  - Speziell entwickelter Kühlkörper
  - Interner Strahlteiler, ideal zur Inspektion stark reflektierender Objekte
- Die Advanced Illumination diffuse axiale LED-Beleuchtung eignet sich ideal zur Prüfung stark reflektierender Optiken. Diese koaxialen Beleuchtungen bieten gleichmäßige Intensitäten über das verfügbare Feld. Die Beleuchtung ist vibrationsfrei und kann über M6-Gewindebohrungen einfach montiert werden.

**Hinweis:** Das 24-V-Netzteil [#66-855](#) wird benötigt. [Zubehör für Produkte von Advanced Illumination](#) ist verfügbar und wird separat verkauft. Keine Intensitätseinstellung möglich.

## Technische Informationen

