

4" diffuse axiale Beleuchtung mit hoher Intensität, weiß

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators

Produkt **#36-555**

KONTAKT

-

1

+

€1.995^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.995,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
DL225-100WHIIC	Modellnummer:
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
Advanced Illumination	Hersteller:
Diffuse Axial	Gehäusegeometrie:

Constant	Betriebsmodus:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
177 L x 110 W x 113 T	Größe (mm):
1396.2	Gewicht (g):
~4" x 4"	Aperturgröße:
Optische Eigenschaften	
White	Farbe:
25	Arbeitsabstand (mm):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Flying Leads	Stecker:
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	
Umwelt & Haltbarkeit	
0 to +60	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	Reach 233:

Produktdetails

- Helle, konsistente, diffuse Beleuchtung des gesamten Bildfeldes
 - Speziell entwickelter Kühlkörper
 - Interner Strahlteiler, ideal zur Inspektion stark reflektierender Objekte
- Die Advanced Illumination diffuse axiale LED-Beleuchtung eignet sich ideal zur Prüfung stark reflektierender Optiken. Diese coaxialen Beleuchtungen bieten gleichmäßige Intensitäten über das verfügbare Feld. Die Beleuchtung ist vibrationsfrei und kann über M6-Gewindebohrungen einfach montiert werden.

Hinweis: Das 24-V-Netzteil [#66-855](#) wird benötigt. [Zubehör für Produkte von Advanced Illumination](#) ist verfügbar und wird separat verkauft. Keine Intensitätseinstellung möglich.

Technische Informationen

