

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

weiss, 6,0 W LED Linienlicht

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt #66-826 KONTAKT



1



€745,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€745,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
White

Modellnummer:
LL3024A-WHI-IC

Mount:
Via (2) M2 Screws

Betriebstemperatur (°C):

0 to 65
Größe (mm): 174 L x 61 W x 24 D
Arbeitsabstand (mm): 25.4
Lebensdauer der LED (Stunden): 100,000
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Lichtverteilung (%): ±5 Over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)
Anzahl LEDs: 24.00
Anzahl an Kanäle: 1.00
Beleuchtete Fläche (mm): 6.35 thick
Maximum Trigger Frequency (Hz): 30.00
Strobe Duration (µs): 30 - 300
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Line Light
Betriebsmodus: Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)