

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

weiss, großer, diffuser LED Flächenstrahler

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



#66-871: 625nm, Large Diffuse LED Light

Produkt #66-867 KONTAKT

- 1 +

€3.024,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€3.024,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
White

Modellnummer:
DL071-WH-IC

Betriebstemperatur (°C):
0 to 60

Gewicht (lbs): 14.00
Lebensdauer der LED (Stunden): 50,000
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Lichtverteilung (%): ±10
Anzahl LEDs: 24 High Brightness
Kabellänge (m): 1.5
Beleuchtete Fläche (mm): 457.2 x457.2
Maximum Trigger Frequency (Hz): 30.00
Strobe Duration (µs): 30 - 300
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Diffuse
Betriebsmodus: Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)