

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union



SUBMIT

LED-Linienlicht, weiß



Produkt #63-334 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€299,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€299,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
White

Halbwertsbreite FWHM (nm):
30.00

Höhe (mm):
11.00

Länge (mm):
98.00

Gewinde: M3
Breite (mm): 25.00
Lebensdauer der LED (Stunden): 100,000
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #59-433 Europe: Not Available Japan: #59-433 Korea: Not Available China: #59-433
Punktgröße bei 100mm Arbeitsabstand (mm): 10.00
Bestrahlungsstärke @ 100mm (W/m²): N/A
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Gehäusegeometrie: Line Light
Betriebsmodus: Strobed or Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
