

TECHSPEC® X-Y-Positionierungsbühne 125 mm



125mm X-Y Positioning Stage

Produkt #12-694 **KONTAKT**

- 1 + €620⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€620,00 stückpreis
Stk. 5+	€547,70 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Universal

Typ:

Movement

Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (X-Y)

Art der Bewegung:

Ball Slide	Führungssystem:
Center Drive	Orientierung Verstellerschraube:
70 (±35mm) in X and Y	Verstellweg (mm):
2.75 (±1.37) in X and Y	Verstellweg (Zoll):
10	Belastbarkeit, senkrecht (kg):
60	Abweichung von gerader Linie (µm):
18	Verstellweg pro Umdrehung (mm):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Rack and Pinion	Verstellung:
-----------------	---------------------

Gewinde & Montage

(4) M3 x 0.5	Gewinde:
--------------	-----------------

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Kompatibilität mit unseren [TECHSPEC® manuellen Bühnen](#) sorgt für Bewegung in mehreren Achsen
- ±12,5 oder ±35 mm Verstellweg in X- und Y-Richtung für eine schnelle X-Y-Positionierung
- Universelle Bodenplatte ermöglicht Befestigung sowohl auf [engl. als auch metr. Montageplatten](#)

TECHSPEC® X-Y-Positionierungsbühnen haben eine geringe Baugröße und zwei Zahnstangentriebe, die eine Verstellung in X-Y-Richtung ermöglichen. Die oberen Platten mit englischen oder metrischen Bohrungen werden separat vom Zahnstangentrieb verkauft. TECHSPEC® X-Y-Positionierungsbühnen sind in zwei Größen verfügbar: 46 mm mit 65 mm Standfläche und 125 mm mit 125 mm Standfläche. Die englische obere Platte ist kompatibel mit unseren [TECHSPEC® englischen manuellen Bühnen](#), die metrische obere Platte mit unseren [TECHSPEC® metrischen manuellen Bühnen](#). Der Zahnstangentrieb wird mit einer universellen schwarz eloxierten Bodenplatte geliefert, die sowohl auf [englischen als auch auf metrischen Montageplatten](#) direkt und ohne zusätzliche Adapterplatte montiert werden kann. TECHSPEC® X-Y-Positionierungsbühnen sind ideal für schnelle X-Y-Positionierungsanwendungen.

Technische Informationen

Use (4) M4 Socket Head Cap Screws included with #12-694 to assemble #12-694 together with either #12-692 or #12-693 to complete the X-Y Positioning Stage.

