

TECHSPEC® Englische obere Platte, 46 mm



X-Y Positioning Stage, 46mm SQ. English Top Plate

Produkt #12-831 **2 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €36⁷⁵

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€36,75 stückpreis
Stk. 5+	€32,80 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English **Typ:**

Top Plate for #12-832 **Hinweis:**

Gewinde & Montage

(4) 6-32 , (8) 2-56 **Gewinde:**

Konformität mit Standards

Konform

RoHS 2015:

Konform

Reach 224:

Anzeigen

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Kompatibilität mit unseren **TECHSPEC® manuellen Bühnen** sorgt für Bewegung in mehreren Achsen
- $\pm 12,5$ oder ± 35 mm Verstellweg in X- und Y-Richtung für eine schnelle X-Y-Positionierung
- Universelle Bodenplatte ermöglicht Befestigung sowohl auf **engl. als auch metr. Montageplatten**

TECHSPEC® X-Y-Positionierungsbühnen haben eine geringe Baugröße und zwei Zahnstangentriebe, die eine Verstellung in X-Y-Richtung ermöglichen. Die oberen Platten mit englischen oder metrischen Bohrungen werden separat vom Zahnstangentrieb verkauft. TECHSPEC® X-Y-Positionierungsbühnen sind in zwei Größen verfügbar: 46 mm mit 65 mm Standfläche und 125 mm mit 125 mm Standfläche. Die englische obere Platte ist kompatibel mit unseren **TECHSPEC® englischen manuellen Bühnen**, die metrische obere Platte mit unseren **TECHSPEC® metrischen manuellen Bühnen**. Der Zahnstangentrieb wird mit einer universellen schwarz eloxierten Bodenplatte geliefert, die sowohl auf **englischen als auch auf metrischen Montageplatten** direkt und ohne zusätzliche Adapterplatte montiert werden kann. TECHSPEC® X-Y-Positionierungsbühnen sind ideal für schnelle X-Y-Positionierungsanwendungen.

Technische Informationen

Use (4) M4 Socket Head Cap Screws included with #12-694 to assemble #12-694 together with either #12-692 or #12-693 to complete the X-Y Positioning Stage.

