

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Langpasstiter aus Farbgias Hoya Y50 (500 nm), 12,5 mm Durchmesser, 2,5 mm Dicke

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt #66-039 3-4TAGE

1 €32,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€32,00

Stk. 11+

€28,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
12.50

cut-off Position  $\lambda_c$  (nm):  
500±6

Grenzwellenlänge (nm):  
500.00 ±6

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
|                                                     |
| Dichte (g/cm³):<br>2.68                             |
| Glas-/Filternummer:<br><a href="#">Hoya Y50</a>     |
| Substrat: <input type="checkbox"/><br>Colored Glass |
| Beschichtung:<br>Uncoated                           |
| Farbe:<br>Yellow                                    |
| Oberflächenqualität:<br>80-50                       |
| Transformationstemperatur (°C):<br>560              |
| Dicke (mm):<br>2.50                                 |
| Toleranz Dicke (mm):<br>±0.2                        |
| Typ:<br>Longpass Filter                             |
| Wellenlänge:<br>VIS                                 |
| Toleranz Größe (mm):<br>±0.38                       |
| Reflexionsfaktor P <sub>d</sub> :<br>0.92           |
| Fase:<br>Protective as needed                       |
| Δλ (nm):<br><25                                     |
| TH (%):<br>>85                                      |

Konformität mit Standards

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| RoHS 2015:<br><a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> |
| Reach 224:<br><a href="#">Konform</a>                        |
| Konformitätszertifikat:<br><a href="#">Anzeigen</a>          |