

IR-Prisma aus Zinkselenid von ISP Optics, rechtwinklig, 12,7 mm, unbeschichtet | ZC-RP-12

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Infrared (IR) Right Angle Prisms

Produkt #19-708 3-4 TAGE

- 1 + **€1.250,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€1.250,00
Stk. 6+
€1.000,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Uncoated

Substrat: ☐

Zinc Selenide (ZnSe)
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±10
Freie Apertur (%): 85.00
Länge Hypotenuse (mm): 18.00
Länge Katheten (mm): 12.70
Bildorientierung: Left-Handed
Strahlablenkung (°): 90
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 18000
Wellenlängenbereich (µm): 0.6 - 18
Oberflächenebenheit (P-V): 2λ
Modellnummer: ZC-RP-12

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen