Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Produkt **#65-786** 3-4 TAGE

- 1 + **€201,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€201,00

Stk. 10+
€180,70

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.2

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
≥4.0

Freie Apertur CA (mm):
21.0

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
1,200.00 ±2

Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm):
±2

Halbwertsbreite FWHM (nm):
12.00 ±2

Toleranz Halbwertbreite (nm):
±2

Min. Transmission (%):
>70

Betriebstemperatur (°C):
-50 to +75

Beschichtung:
Traditional Coated

Oberflächenqualität:
80-50

Toleranz Dicke (mm):
±0.1

Typ:
Bandpass Filter

Typische Anwendungen:
Clinical Chemistry

Blockungsbereich (nm):
200 - 1350

Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring

Fassungsdicke (mm):
7.5 ±0.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konform

Reach 219:
Konform

Konformitätszertifikat:
Anzeigen