Edmund

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 4,25" D. x 34" BW protected Alu., parab. Spiegel

Produkt **#32-067-522** KONTAKT

- 1 + **€436,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€436,00

Stk. 10+
€371,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat:
BOROFLOAT®

Toleranz Brennweite (%):
±1.5

Oberflächenqualität:
60-40

Oberflächengenauigkeit:

λ/8

Durchmesser (Zoll):
4.25 +0.06/-0

Durchmesser (mm):
108.00 +1.5/-0

Effektive Brennweite EFL (Zoll):
34.0

Effektive Brennweite EFL (mm):
863.60

Krümmungsradius (mm):
1,727.20

Blende (f/#):
f/8

Beschichtung:
Protected Aluminum (400-2000nm)

Beschichtungsspezifikation:
R_{avg} >85% @ 400 - 700nm
R_{avg} >90% @ 400 - 2000nm

Art der Beschichtung:
Metal

Rückseite:
Ground

Freie Apertur CA (mm):
98

Randdicke ET (Inch):
0.75

Randdicke ET (mm):
19.10

Typ:
Parabolic Mirror

Wellenlängenbereich (µm):
0.4 - 2

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2000

Zerstörschwelle, Referenz:
0.3 J/cm^2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konform

Konformitätszertifikat:
Anzeigen

Reach 235:
Konform