Edmund

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 4° Ablenkung, unbeschichtet, N-BK7 Keilprisma

Produkt **#43-650** Lagernd

- 1 + **€47,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€47,50

Stk. 6+
€38,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

CUSTOM OPTIONS

Beschichtung:
Uncoated

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±30

Fase:
Protective bevel as needed

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10^{-6}/°C):
7.1

Designwellenlänge DWL (nm):
632.8

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Bildorientierung:
Beam Deviation

Dioptrie:
6.99

Ray Deviation @ 633nm (°):
4.00

Substrat:
N-BK7

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10

Oberflächenqualität:
20-10

Dicke (mm):
3.00

Typ:
Wedge Prism

Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200

Keilwinkel:
7° 41'

Maximum Edge Thickness (mm):
6.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konform

Reach 219:
Konform

Konformitätszertifikat:
Anzeigen