Edmund

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Lumenera INFINITY 3S-1UR Mikroskopiekamera, monochrom

Mehr Produkte von **Teledyne DALSA**

Produkt **#33-273** 3-4 TAGE

\- 1 + **€4.325,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€4.325,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Monochrome Microscopy Camera

Hersteller:
Teledyne Lumenera

Gewinde:

2 x ¼-20 (Integrated into Housing)

Bufferspeicher:
Not Specified

Kamera-Familie:
INFINITY

Modellnummer:
INFINITY3S-1UR

Sensortyp:
Sony ICX825

Sensor:
Progressive Scan CCD

Verschlusstyp:
Global

Sensorformat:
2/3"

Auflösung (Megapixel):
1.40

Pixel (h x v):
1,392 x 1,040

Pixelgröße, h x v (µm):
6.45 x 6.45

Sensorfläche, h x v (mm):
8.98 x 6.71

Bildrate (fps):
60.00

Pixeltiefe:
8/14 bit

Belichtungszeit:
23µs - 1.3s (video)

Stromversorgung:
Power over USB

Energieverbrauch (W):
6

GPIOs:
N/A

Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO)

Größe (mm):
97.8 x 69.8 x 50.8 (exludes lens mount)

Gewicht (g):
340

Mount:
C-Mount

Gehäuse:
Full

Orientierung des Anschlusses:
Side Panel

Dynamikbereich (dB):
70

Betriebstemperatur (°C):
0 to +50

Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +70

GPIO-Steckertyp:
8-pin Hirose (MRX)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konform

Konformitätszertifikat:
Anzeigen