

[Alle Produkte](#) / [Bildverarbeitungsoptik](#)
/ [Objektive mit Festbrennweite](#)

[4 Produkte der Produktfamilie](#)

TECHSPEC

Objektiv

, 25 mm, f/8

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

Absenden




1

€310⁰⁰

+ WARENKORB

25mm Cr Series Fixed Focal Length Lens



Mengenrabatte	
Stk.	€310,00
1+	stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Downloadbereich	
STEP:step	IGES:igs
PDF-Zeichnung:pdf	eDrawing:eprt
Zemax	EO Spec Sheet

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Produktdetails

Product Family: Cr Series	Typ: Fixed Focal Length Lens
----------------------------------	-------------------------------------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende: Fixed	Länge (mm): 32.38
Max. Durchmesser (mm): 33.8	Außendurchmesser (mm): 33.8
Gewicht (g): 52	Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 1.33
Durchmesser (mm): 33.80	

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 33.4mm - 19.7°	Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 33.3mm - 19.8° Vertical: 24.9mm - 14.9° Diagonal: 41.8mm - 24.6°
Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor: 33.4mm - 19.7°	Horizontales Bildfeld, 1/1,8" Sensor: 27.3mm - 16.2°
Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor: 24.2mm - 14.4°	Horizontales Bildfeld, 1/2,5" Sensor: 21.9mm - 13.1°
Horizontales Bildfeld, 1/3" Sensor: 18.1mm - 10.9°	Horizontales Bildfeld, 1/4" Sensor: 13.6mm - 8.2°
Max. Bildkreis (mm): 11.00	Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0192
Anzahl Elemente: 7 (6)	Brennweite BW (mm): 25.00

(Gruppen):			
Arbeitsabstand (mm):	98 - ∞	Blende (f/#):	f/8
Beschichtung:	425 - 675nm BBAR	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.</p> <p>Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:</p> </div>	
Position Eintrittspupille (mm):	15.89		
Hauptebene Bildseite (mm):	-12.44	Maximale Verzeichnung (%):	0.21
Position Austrittspupille (mm):	-15.68	Wellenlängenbereich:	VIS
Sensor			
Max. Sensorgöße:	2/3"	Pixel Size (µm):	2.74
Gewinde & Montage			
Filtergewinde:	M30.5 x 0.50 (Male)	Filtergewindeadapter:	#89-942 (Required)
Frontgewinde:	M25.5 x 0.5 (Male)	Mount:	C-Mount
Umwelt & Haltbarkeit			
Lagerungstemperatur (°C):	-20 to +60	Art der Stabilisierung:	Stabilized (Robust Mechanics for Shock and Vibration)
Konformität mit Standards			
Konformitätszertifikat: Anzeigen			

Produktdetails

- C-Mount-Objektive für bis zu ⅜" Sensoren
- Bis zu 7,5 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
- Robuste Version (50 g Stöße) unserer Objektive der C-Serie
- 3,5 mm bis 50 mm Brennweite
- Auch **schlankere Objektive für die Industrie (Ci)** verfügbar

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cr-Serie ("Compact Ruggedized" = Cr) sind zum Schutz des Objektivs vor Schäden stabilisiert. Sie behalten die optische Ausrichtung auch nach Vibrationen und Stößen bei. Alle optischen Elemente des Objektivs sind mit Kleber fixiert, um die Objektverschiebung auf dem Bild zu reduzieren. Außerdem besitzen die Objektive eine robuste Mechanik mit vereinfachtem Fokus und eine Fokuserretierung aus Edelstahl mit C-Mount. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cr-Serie eignen sich ideal für kalibrierte Bildverarbeitungssysteme, beispielsweise für Messungen und Prüfungen, 3D-Stereobilder, Robotik und Sensortechnik, autonome Fahrzeuge und die Objektverfolgung. Die Objekt-Bild-Zuordnung bleibt selbst nach starken Stößen und Vibrationen erhalten; wenn der Objektmittelpunkt auf dem mittleren Pixel abgebildet wird, wird er immer auf diesem mittleren Pixel abgebildet.

Diese Objektive erhielten den **1. Platz beim 2018 Inspect Award** und den **Silver Level 2018 Innovators Award**.

Bitte beachten Sie: Besuchen Sie unsere **"Ruggedization"-Webseite**, um mehr über das Thema zu erfahren.

Edmund Optics hat eine Familie leistungsstarker Objektive (die C-Serien-Familie) kreiert und 6 auf den Kundenbedarf zugeschnittene optomechanische Lösungen, die auf bestimmte Anwendungen abzielen, entwickelt. Die Objektiv-Untergruppen verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der C-Serie und liefern daher die gleiche optische Leistung, jedoch mit einer Vielzahl optomechanischer Lösungen, um Ihre anwendungsbedingten Anforderungen zu erfüllen:

- **C-Serie:** Weist einen fixierbaren Fokus und Blende mit Festellschraube auf und ist die anpassbarste Version dieser Optikdesigns; typischerweise werden diese hochwertigen Objektive zur Bildverarbeitung verwendet. Auch mit einer **breitbandigen VIS-NIR-Antireflexionsbeschichtung (BBAR)** erhältlich.
- **Ci-Serie:** Vereinfachte Mechanik mit fester Blende und kompaktem Gehäuse. **Robuste Objektive für die Industrie** mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
- Cr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. **Stabilisierte Objektive** reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.
- **Cx-Serie:** Modulare, flexible Mechaniken machen es möglich die Objektive auseinanderzubauen, um Zubehör wie Flüssiglinsen, Blenden, etc. einzusetzen.
- **Cx-Flüssiglinsen-Serie** : Ausgestattet mit einer integrierten Flüssiglinse für schnellen Autofokus.
- **Cw-Serie: Wasserdichte Versionen**, erfüllen den IEC-Eindringungsgrad IPX7 und IPX9K.

Technische Informationen

#35-177, 25mm, f/8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot

#35-177, 25mm, f/8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 350mm Working Distance, f8

#35-177, 25mm, f/8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 350mm Working Distance, f8

#35-177, 25mm, f/8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 350mm Working Distance, f8

#35-177, 25mm, f/8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f8

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

Zubehör

Hinweis: Nicht jedes Zubehör passt zu jeder Produktnummer. Wenn Sie unsicher sind, welches Zubehörteil kompatibel zu Ihrem Produkt ist, kontaktieren Sie uns [hier](#).

	Titel	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+	Filteradapter M30,5 x 0,5 auf M25,5 x 0,5 (Innengewinde)		#89-942	€34,75 Angebotsanfrage	20+ In Stock 1

Passende Produkte



#89-815 - Filter für industrielle Bildverarbeitung, hellrot, M30,5 x 0,50
€201,00

Stk.



#89-785 - Filter für industrielle Bildverarbeitung, grün, M30,5 x 0,50
€201,00

Stk.



#89-765 - Filter für industrielle Bildverarbeitung, blau, M30,5 x 0,50
€201,00


Stk.



#89-795 - Filter für industrielle Bildverarbeitung, UV/IR-Cut-Off, M30,5 x 0,50
€201,00

Stk.

Häufig zusammen gekauft



#52-268 - VLM™ Laserdiodenmodul Mikro-Serie, 1,6 mW, 670 nm, 30°
€219,00

Stk.



#53-261 - 9,5mm Durchmesser, Laserdiodenhalterung
€109,00

Stk.



#58-001 - Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 12 mm
€275,00

































Stk.



#59-871 - Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 25 mm
€260,00





































Stk.

Kompatible Kameras

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
	LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC-IX Farbkamera, Sony IMX265, 3,2 MP (Rezertifiziert 05-2020)				€469,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
	LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC-IX Farbkamera, Sony IMX265, 3,2 MP				€469,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 
	LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC-IX Farbkamera, Sony IMX265, 3,2 MP	Color Camera		#13-678	€469,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
	LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC monochrome Kamera, Sony IMX265, 3,2 MP	Monochrome Camera		#11-464	€469,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
	LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC-IX monochrome Kamera, Sony IMX265, 3,2 MP	Monochrome Camera		#13-677	€469,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
	LUCID Vision Labs Triton™ TRI054S-CC Farbkamera, Sony IMX490, 5,4 MP	Color Camera		#17-101	€474,00 Angebotsanfrage	5 In Stock <input type="text" value="1"/> 
	LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-CC Farbkamera, Sony IMX264, 5,0 MP	Color Camera		#11-467	€500,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
	LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-CC-IX Farbkamera, Sony IMX264, 5,0 MP	Color Camera		#13-686	€500,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
	LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-MC monochrome Kamera, Sony IMX264, 5,0 MP	Monochrome Camera		#11-466	€500,00 Angebotsanfrage	5 In Stock <input type="text" value="1"/> 
	LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-MC-IX monochrome Kamera, Sony IMX264, 5,0 MP	Monochrome Camera		#13-685	€500,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
	LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-CC Farbkamera, Sony IMX265, 3,2 MP	Color Camera		#13-716	€520,00 Angebotsanfrage	4 In Stock <input type="text" value="1"/> 
	LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-MC monochrome Kamera, Sony IMX265, 3,2 MP	Monochrome Camera		#13-715	€520,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
	Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319m, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse)	Monochrome Camera		#14-875	€520,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
	Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319c, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, Farbe (offenes Gehäuse)	Color Camera		#14-876	€530,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
	Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319m, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, monochrom	Monochrome Camera		#14-871	€530,00 Angebotsanfrage	20+ In Stock <input type="text" value="1"/> 
	Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319m, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, 90°, monochrom	Monochrome Camera		#14-873	€530,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 







































Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 K... 319c, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, Farbe				€550,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 K... 319c, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, 90°, Farbe				€550,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-CC Farbkamera, Sony IMX264, 5,0 MP	Color Camera		#12-758	€550,00 Angebotsanfrage	4 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI028S-CC Farbkamera, Sony IMX429, 2,8 MP	Color Camera		#17-098	€550,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-MC monochrome Kamera, Sony IMX264, 5,0 MP	Monochrome Camera		#12-757	€550,00 Angebotsanfrage	4 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI028S-MC monochrome Kamera, Sony IMX429, 2,8 MP	Monochrome Camera		#17-097	€550,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-PGE-31S4C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe	Color Camera		#11-528	€565,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-U3-31S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera	Color Camera		#12-750	€565,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-PGE-31S4M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#11-527	€565,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-U3-31S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera	Monochrome Camera		#12-749	€565,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace acA2040-35gm GigE-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#35-915	€570,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-319m, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, monochrom	Monochrome Camera		#23-547	€580,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1,8" Blackfly® GigE-Kamera mit PoE, Farbe	Color Camera		#34-510	€585,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1,8" Blackfly® GigE-Kamera mit PoE, monochrom	Monochrome Camera		#34-511	€585,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-319c, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, Farbe	Color Camera		#23-548	€590,00 Angebotsanfrage	5 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace acA2040-35gc GigE-Kamera, Farbe	Color Camera		#35-916	€600,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 M2020 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 1/1,8"	Monochrome Camera		#34-960	€605,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 C2020-IR DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, 1/1,8", Farbe	Color Camera		#34-961	€620,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 

































Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+	 Allied Vision Mako G-319 1/1,8" CMOS Kamera, Farbe (Rezertifizierte P)				€655,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 BFS-PGE-19S4C-C GigE Blackfly® S Kamera, Farbe				€655,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 BFS-U3-19S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera	Color Camera		#22-089	€655,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 BFS-PGE-19S4M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#22-078	€655,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 BFS-U3-19S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera	Monochrome Camera		#22-090	€655,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Farbkamera, 1/1,8", USB 3.0, IDS U3-3270CP-C- HQ REV. 2,2	Color Camera		#16-528	€670,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Mako G- 192B 1/1,8" CMOS Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#33-516	€670,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S1-QC Polarisationsfarbkamera, Sony IMX264MYR, 5,0 MP	Polarized Color Camera		#19-624	€670,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S1-PC monochrome Polarisationskamera, Sony IMX264MZR, 5,0 MP	Polarized Monochrome Camera		#19-623	€670,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 Basler ace acA1920- 48gm GigE-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#35-913	€680,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Basler ace acA1920- 150um USB-3.0-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#36-739	€680,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Mako G- 192C 1/1,8" CMOS Kamera, Farbe	Color Camera		#33-517	€690,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 Basler ace acA1920-48gc GigE-Kamera, Farbe	Color Camera		#35-914	€700,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 Basler ace acA1920- 150uc USB-3.0-Kamera, Farbe	Color Camera		#36-740	€700,00 Angebotsanfrage	3 In Stock 1 
MEHR+	 Basler ace acA2040- 55um USB-3.0-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#35-921	€700,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 BFS-PGE-27S5C-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, Farbe	Color Camera		#13-921	€715,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 BFS-U3-27S5C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera	Color Camera		#22-093	€715,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 M1930 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 2/3"	Monochrome Camera		#34-958	€715,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 BFS-PGE-27S5M-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#13-920	€715,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 


























































Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+	 BFS-U3-27S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera	Monochrome			€715,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Basler ace acA204 USB-3.0-Kamera,				€700,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S1-QC Polarisationsfarbkamera, Sony IMX264MYR, 5,0 MP	Polarized Color Camera		#19-626	€730,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S1-PC monochrome Polarisationskamera, Sony IMX264MZR, 5,0 MP	Polarized Monochrome Camera		#19-625	€730,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 C1930-IR DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, 2/3", Farbe	Color Camera		#34-959	€760,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-291m, 2/3", 2,9 MP, C-Mount, monochrom	Monochrome Camera		#23-166	€760,00 Angebotsanfrage	3 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-291m, 2/3", 2,9 MP, C-Mount, 90°, monochrom	Monochrome Camera		#23-190	€760,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-291c, 2/3", 2,9 MP, C-Mount, Farbe	Color Camera		#23-167	€770,00 Angebotsanfrage	5 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-291c, 2/3", 2,9 MP, C-Mount, 90°, Farbe	Color Camera		#23-191	€770,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 Farbkamera, 2/3", USB 3.0, IDS U3-3160CP-C-HQ	Color Camera		#24-081	€780,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 Basler ace acA1600-60gm GigE-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#88-330	€780,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Monochrome Kamera, 2/3", USB 3.0, IDS U3-3160CP-M-GL	Monochrome Camera		#24-082	€780,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507m, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse)	Monochrome Camera		#14-881	€800,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507m, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, 90°, monochrom (offenes Gehäuse)	Monochrome Camera		#14-883	€800,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507c, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, Farbe (offenes Gehäuse)	Color Camera		#14-882	€810,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507c, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, 90°, Farbe (offenes Gehäuse)	Color Camera		#14-884	€810,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.





































Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
		Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507m, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, monochrom			€820,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
<p>Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.</p> <p>Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:</p>						
		Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507m, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, 90°, monochrom			€820,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
		Basler ace acA1600-60gc GigE-Kamera, Farbe	Color Camera	#88-331	€820,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
		Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507c, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, Farbe	Color Camera	#14-878	€820,00 Angebotsanfrage	11 In Stock <input type="text" value="1"/> 
		Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507c, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, 90°, Farbe	Color Camera	#14-880	€820,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
		Allied Vision Mako G-319 1/1,8" CMOS Kamera, monochrom	Monochrome Camera	#36-174	€840,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
		Allied Vision Mako G-319 1/1,8" CMOS Kamera, Farbe	Color Camera	#36-175	€860,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
		M1930 Teledyne DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, NIR, 2/3"	NIR Camera	#14-676	€865,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
		Allied Vision Manta G-0319 1/1,8" Farbkamera	Color Camera	#34-717 AUSVERKAUF	€868,95 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
		BFS-PGE-50S5C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe	Color Camera	#36-561	€880,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
		BFS-U3-50S5C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera	Color Camera	#12-752	€880,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
		Basler ace acA2440-35um USB-3.0-Kamera, monochrom	Monochrome Camera	#35-925	€880,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
		Basler ace acA2440-20gm GigE-Kamera, monochrom	Monochrome Camera	#35-917	€880,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
		BFS-PGE-50S5M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom	Monochrome Camera	#36-560	€880,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
		BFS-U3-50S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera	Monochrome Camera	#12-751	€880,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
		Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-507m, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, monochrom	Monochrome Camera	#23-555	€880,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
		Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-507c, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, Farbe	Color Camera	#23-556	€890,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
		Basler ace acA2440-35uc USB-3.0-Kamera, Farbe	Color Camera	#35-926	€900,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
		Basler ace acA2440-20gc GigE-Kamera, Farbe	Color Camera	#35-918	€900,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+	LUCID Vision Labs Atlas™ ATL028S-M monochrome Kamera, Sony IMX421, 2,8" (Rezertifiziert 05-P				00 Anfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/>
MEHR+	BFS-U3-32S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera				00 Anfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/>
MEHR+	BFS-U3-32S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera	Monochrome Camera		#36-453	€905,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/>
MEHR+	BFS-U3-20S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera	Color Camera		#22-091	€910,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/>
MEHR+	BFS-U3-20S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera	Monochrome Camera		#22-092	€910,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/>
MEHR+	PL-D722-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, monochrom	Monochrome Camera		#34-777 AUSVERKAUF	€910,95 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/>
MEHR+	BFLY-PGE-50S5M-C 2/3" Blackfly® GigE-Kamera mit PoE, Farbe	Color Camera		#34-512	€920,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/>
MEHR+	BFLY-PGE-50S5M-C 2/3" Blackfly® GigE-Kamera mit PoE, monochrom	Monochrome Camera		#34-513	€920,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/>
MEHR+	BFS-U3-28S5C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera	Color Camera		#13-925	€980,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/>
MEHR+	Basler ace acA2040-120um USB-3.0-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#35-923	€980,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/>
MEHR+	BFS-U3-28S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera	Monochrome Camera		#13-924	€980,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/>
MEHR+	Basler ace acA2040-120uc USB-3.0-Kamera, Farbe	Color Camera		#35-924	€1.000,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/>
MEHR+	Farbkamera, 2/3", USB 3.0, IDS U3-3280CP-C-HQ	Color Camera		#16-532	€1.010,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/>
MEHR+	Allied Vision Manta G-0319 1/1,8" Monochromkamera	Monochrome Camera		#34-716	€1.010,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/>
MEHR+	Monochrome Kamera, 2/3", USB 3.0, IDS U3-3280CP-M-GL	Monochrome Camera		#16-533	€1.010,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/>
MEHR+	Farbkamera, 1/1,8", USB 3.0, IDS U3-3070CP-C-HQ	Color Camera		#16-512	€1.020,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/>
MEHR+	Monochrome Kamera, 1/1,8", USB 3.0, IDS U3-3070CP-M-GL	Monochrome Camera		#16-513	€1.020,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/>
MEHR+	M2420 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 2/3"	Monochrome Camera		#34-962	€1.025,00 Angebotsanfrage	9 In Stock <input type="text" value="1"/>
MEHR+	Allied Vision Mako G-507 2/3" CMOS Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#36-176	€1.040,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/>
MEHR+	C2420-IR DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, 2/3", Farbe	Color Camera		#34-963	€1.045,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/>





































Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+	 Allied Vision Mako G-507 2/3" CMOS Kamera Farbe	Color			€1.060,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Allied Vision Manta G-319C CMOS PoE-Kamera Farbe				€1.070,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Manta G-319B CMOS PoE-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#37-510	€1.070,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 GS3-U3-32S4C-C 1/1,8" FLIR Grasshopper@3 USB 3.0 Hochleistungskamera, Farbe	Color Camera		#33-535	€1.155,00 Angebotsanfrage	3 In Stock 1 
MEHR+	 GS3-U3-32S4M-C 1/1,8" FLIR Grasshopper@3 USB 3.0 Hochleistungskamera, monochrom	Monochrome Camera		#33-534	€1.155,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Manta G-319C CMOS PoE-Kamera, Farbe (Rezertifiziert 05-P)	Color Camera		#37-511-RCD-05P REZERTIFIZIERT	€1.160,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 Pixelink PL-D753CU-BL, 2/3", 2,8 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe	Color Camera		#14-162	€1.190,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Pixelink PL-D753MU-BL, 2/3", 2,8 MP, USB 3.0 Platinenkamera, monochrom	Monochrome Camera		#14-161	€1.190,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U- 508m, 2/3", 5,07 MP, C- Mount, monochrom	Monochrome Camera		#17-087	€1.190,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U- 508c, 2/3", 5,07 MP, C- Mount, Farbe	Color Camera		#17-088	€1.200,00 Angebotsanfrage	4 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Manta G-507 2/3" Farbkamera	Color Camera		#34-719	€1.250,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Allied Vision Manta G-507 2/3" Monochromkamera	Monochrome Camera		#34-718	€1.250,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Manta G-507 2/3" Farbkamera (Rezertifiziert 05-P)	Color Camera		#34-719-RCD-05P REZERTIFIZIERT	€1.275,00 Angebotsanfrage	3 In Stock 1 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Atlas™ ATL028S-CC Farbkamera, Sony IMX421, 2,8 MP	Color Camera		#17-109	€1.290,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Atlas™ ATL028S-MC monochrome Kamera, Sony IMX421, 2,8 MP	Monochrome Camera		#17-108	€1.290,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 BFS-U3-51S5C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera	Color Camera		#36-456	€1.305,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 BFS-U3-51S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera	Monochrome Camera		#36-455	€1.305,00 Angebotsanfrage	4 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Manta G-507C CMOS PoE-Kamera, Farbe	Color Camera		#37-513	€1.310,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 

































Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+	 Allied Vision Manta G-507B CMOS PoE-Kamera, monochrom	Monochrome			€1.310,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 M2450 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE Kamera, 2/3" monochrom (Rezertifiziert 05-P)				€1.310,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 PL-D722-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, Farbe	Color Camera		#34-778	€1.405,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace acA2440-75um USB-3.0-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#35-927	€1.480,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace acA2440-75uc USB-3.0-Kamera, Farbe	Color Camera		#35-928	€1.500,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Atlas™ ATL050S-CC Farbkamera, Sony IMX250, 5,0 MP	Color Camera		#13-738	€1.540,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Atlas™ ATL050S-MC monochrome Kamera, Sony IMX250, 5,0 MP	Monochrome Camera		#13-737	€1.540,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-508m, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, monochrom	Monochrome Camera		#23-623	€1.560,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-508c, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, Farbe	Color Camera		#23-624	€1.570,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 M2050 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 1/1,8" monochrom	Monochrome Camera		#16-024	€1.600,00 Angebotsanfrage	4 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Farbkamera, 2/3", USB 3.0, IDS U3-3080CP-C-HQ	Color Camera		#16-516	€1.610,00 Angebotsanfrage	5 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Pixelink PL-D795CU-T, 2/3" 5,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe	Color Camera		#38-006	€1.615,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Pixelink PL-D753CU-T, 2/3", 2,8 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe	Color Camera		#14-160	€1.615,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 C2050-IR Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 1/1,8", Farbe	Color Camera		#16-025	€1.615,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Pixelink PL-D795MU-T, 2/3" 5,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#38-005	€1.615,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Pixelink PL-D753MU-T, 2/3", 2,8 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#14-159	€1.615,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 PL-D753CU-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, Farbe	Color Camera		#14-181	€1.620,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 PL-D753MU-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, monochrom	Monochrome Camera		#14-180	€1.620,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 







































Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+	 Pixelink PL-D722CU-T, 2/3", 2,3 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe	Color Camera		#11-435	€1.725,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 GS3-U3-51S5C-C FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, Farbe	Color Camera		#33-537	€1.740,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 GS3-U3-51S5M-C 2/3" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, monochrom	Monochrome Camera		#33-538	€1.740,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Oryx® ORX-10GS-32S4C-C 10GigE, Farbe	Color Camera		#19-797	€1.775,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Oryx® ORX-10GS-32S4M-C 10GigE, monochrom	Monochrome Camera		#19-796	€1.775,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 M2450 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 2/3" monochrom	Monochrome Camera		#16-026	€1.825,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Pixelink PL-D755CU-BL, 2/3", 5,0 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe	Color Camera		#11-439	€1.835,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Pixelink PL-D755MU-BL, 2/3", 5,0 MP, USB 3.0 Platinenkamera, monochrom	Monochrome Camera		#11-438	€1.835,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 C2450-IR Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 2/3", Farbe	Color Camera		#16-027	€1.845,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Pixelink PL-D755CU-T, 2/3", 5,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe	Color Camera		#11-437	€1.940,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Pixelink PL-D755MU-T, 2/3", 5,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#11-436	€1.940,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-QC Polarisationsfarbkamera, Sony IMX250MYR, 5,0 MP	Polarized Color Camera		#13-694	€2.010,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-QC-IX Polarisationsfarbkamera, Sony IMX250MYR, 5,0 MP	Polarized Color Camera		#13-698	€2.010,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-PC monochrome Polarisationskamera, Sony IMX250MZR, 5,0 MP	Polarized Monochrome Camera		#13-693	€2.010,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-PC-IX monochrome Polarisationskamera, Sony IMX250MZR, 5,0 MP	Polarized Monochrome Camera		#13-697	€2.010,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-QC Polarisationsfarbkamera, Sony IMX250MYR, 5,0 MP	Polarized Color Camera		#13-724	€2.120,00 Angebotsanfrage	4 In Stock <input type="text" value="1"/> 

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-P monochrome Polarisationskamera, Sony IMX250MZR, MP				€2.160,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Pixelink M-Serie M5DM-CYL Mikroskopiekamera, Farbe	Camera			€2.160,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Pixelink M-Serie M5DM-CYL Mikroskopiekamera, monochrom	Monochrome Microscopy Camera		#17-824	€2.160,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Oryx® ORX-10GS-51S5C-C 10GigE, Farbe	Color Camera		#19-795	€2.260,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Oryx® ORX-10GS-51S5M-C 10GigE, monochrom	Monochrome Camera		#19-794	€2.260,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Prosilica GT2460C 2/3" CCD Farbkamera	Color Camera		#13-944	€2.360,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Prosilica GT2460B 2/3" CCD Monochromkamera	Monochrome Camera		#13-943	€2.360,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-U3-51S5PC-C USB 3.1 Blackfly® S, Polarisationskamera, Farbe	Polarized Color Camera		#13-928	€2.400,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-PGE-51S5PC-C PoE GigE Blackfly® S, Polarisationskamera, Farbe	Polarized Color Camera		#13-929	€2.400,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-U3-51S5P-C USB 3.1 Blackfly® S, Polarisationskamera, monochrom	Polarized Monochrome Camera		#12-793	€2.400,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-PGE-51S5P-C PoE GigE Blackfly® S, Polarisationskamera, monochrom	Polarized Monochrome Camera		#12-794	€2.400,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 PL-D755-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, Farbe	Color Camera		#34-784	€2.480,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 PL-D755-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, monochrom	Monochrome Camera		#34-783	€2.480,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Lumenera INFINITY 3-3UR Mikroskopiekamera, monochrom	Monochrome Microscopy Camera		#33-275 AUSVERKAUF	€3.448,95 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Lumenera INFINITY 5-3 Mikroskopiekamera, Farbe	Color Microscopy Camera		#16-678	€3.725,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Lumenera INFINITY 5-3 Mikroskopiekamera, monochrom	Monochrome Microscopy Camera		#16-677	€3.725,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Lumenera INFINITY 5-5 Mikroskopiekamera, Farbe	Color Microscopy Camera		#16-680	€4.275,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Lumenera INFINITY 5-5 Mikroskopiekamera, monochrom	Monochrome Microscopy Camera		#16-679	€4.275,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Pixelink PL-D755MU-BL-POL, 2/3", 5,0 MP, USB 3.0 Polarisationskamera, Platine, monochrom	Polarized Monochrome Camera		#14-158	€4.320,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
--	-------	-----	-------------	---------------	-------	--------

MEHR+



Pixelink PL-D755MU-T-
POL, 2/3", 5,0 MP
3.0 C-Mount-
Polarisationskame
monochrom

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

,00

Anfrage

KONTAKT

1



Tipps & Downloads

Medientyp

- Anwendungshinweis
- Video
- Trends in der Optik
- Veröffentlichte Artikel
- FAQ
- Glossar
- Technisches Tool

ANWENDUNGSHINWEIS
Antireflexbeschich

ANWENDUNGSHINWEIS
Eine Einführung in optische Beschichtungen

VIDEO
Wavelength and f#

ANWENDUNGSHINWEIS
Weiterführende Informationen zu Brennweite und Bildfeld

ANWENDUNGSHINWEIS
Die Modulationstranst - eine Einführung

VIDEO
LIGHT TALK - EPISODE 5: Ruggedized Imaging Lenses...

mehr anzeigen