

[Alle Produkte](#) / [Bildverarbeitungsobjektive](#)
/ [Objektive mit Festbrennweite](#)

[5 Produkte der Produktfamilie](#)

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

Absenden



35mm Focal Length

1

€215⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-24	€215,00 stückpreis
Stk. 25+	€194,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Downloadbereich

- STEP:step
- PDF-Zeichnung:pdf
- IGES:igs
- Zemax
- eDrawing:eprt
- EO Spec Sheet

! Preise exklusiv
der geltenden
Mehrwertsteuer
und Abgaben

Produktdetails

Product Family:	Ci Series	Typ:	Fixed Focal Length Lens
Objektivtyp:	Compact Lens with Fixed Aperture		

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:	Fixed	Länge (mm):	41.00
Max. Durchmesser (mm):	26.5	Außendurchmesser (mm):	26.5
Gewicht (g):	45	Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):	0.18
Durchmesser (mm):	26.50		

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:	22.1mm - 14.3°	Bildfeld bei max. Sensorformat:	Horizontal: 22.1mm - 14.3° Vertical: 16.6mm - 10.8° Diagonal: 27.7mm - 17.8°
Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:	22.1mm - 14.3°	Horizontales Bildfeld, 1/1,8" Sensor:	18.1mm - 11.7°
Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:	16.1mm - 10.4°	Horizontales Bildfeld, 1/2,5" Sensor:	14.6mm - 9.4°

Horizontales Bildfeld, 1/3" Sensor:	12.0mm - 7.8°	Horizontales Bildfeld, 1/4" Sensor:	9.0mm - 5.9°
Max. Bildkreis (mm):	11.00	Numerische Apertur:	0.0865
Anzahl Elemente (Gruppen):	7 (6)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.</p> <p>Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:</p> </div>	
Arbeitsabstand (mm):	100 - ∞		
Beschichtung:	425 - 675nm BBAR	Blende (f/#):	f/1.65
Position Eintrittspupille (mm):	21.27	Beschichtungsspezifikation:	425 - 675nm BBAR
Hauptebene Bildseite (mm):	-20.67	Hauptebene Objektseite (mm):	22.42
Position Austrittspupille (mm):	-21.87	Maximale Verzeichnung (%):	0.17
		Wellenlängenbereich:	VIS

Sensor

Max. Sensorgöße:	2/3"	Pixel Size (µm):	2.74
-------------------------	------	-------------------------	------

Gewinde & Montage

Filtergewinde:	M30.5 x 0.50 (Male)	Filtergewindeadapter:	#89-942 (Required)
Frontgewinde:	M25.5 x 0.5 (Male)	Mount:	C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):	-20 to +60	Art der Stabilisierung:	Industrial (Fixed Aperture with Simplified Mechanics)
----------------------------------	------------	--------------------------------	---

Konformität mit Standards

RoHS 2015:	Konform	REACH 201:	Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen			

Produktdetails

These compact lenses are designed specifically for volume integration into applications such as analytical medical devices, including benchtop-based blood analyzers. For customized f/# versions to best suit your instrumentation application needs and to discuss volume requirements, please [contact us](#).

- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔" Sensoren
- Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
- Schlankere Version unserer Objektive der C-Serie mit fester Blende
- 3,5 mm bis 50 mm Brennweite
- Auch **robuste Objektive (Cr)** verfügbar

Unsere TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Ci-Serie sind eine schlankere Version unserer Objektive mit Festbrennweite der C-Serie. Sie besitzen die gleiche geringe Variation zwischen den einzelnen Objektiven und die gleiche Breitband-Antireflexionsbeschichtung (BBAR) für maximale Lichttransmission bei geringerem Gewicht und geringerer Baugröße. Für die Integration in Messgeräte kann der optimale Fokus eingestellt und fixiert werden. Die Ci-Serie bietet maximale Flexibilität bei Auflösung, Lichtdurchsatz und Schärfentiefe durch eine breite Auswahl an festen Blenden. Die Kompaktobjektive sind speziell für die Serienfertigung von Geräten vorgesehen, für die Inspektion in Fabriken, die automatisierte Produktion oder für die Biomedizin.

Edmund Optics hat eine Familie leistungsstarker Objektive (die C-Serien-Familie) kreiert und 6 auf den Kundenbedarf zugeschnittene optomechanische Lösungen, die auf bestimmte Anwendungen abzielen, entwickelt. Die Objektiv-Untergruppen verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der C-Serie und liefern daher die gleiche optische Leistung, jedoch mit einer Vielzahl optomechanischer Lösungen, um Ihre anwendungsbedingten Anforderungen zu erfüllen:

- **C-Serie:** Weist einen fixierbaren Fokus und Blende mit Festellschraube auf und ist die anpassbarste Version dieser Optikdesigns; typischerweise werden diese hochwertigen Objektive zur Bildverarbeitung verwendet. Auch mit einer **breitbandigen VIS-NIR-Antireflexionsbeschichtung (BBAR)** erhältlich.
- Ci-Serie: Vereinfachte Mechanik mit fester Blende und kompaktem Gehäuse. **Robuste Objektive für die Industrie** mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
- **Cr-Serie:** Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. **Stabilisierte Objektive** reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.

- **Cx-Serie:** Modulare, flexible Mechaniken machen es möglich die Linsen auseinander zu nehmen, um Zubehör wie Flüssiglinsen, Blenden, etc. einzubauen.
- **Cx-Flüssiglinsen-Serie :** Ausgestattet mit einer integrierten Flüssiglense für schnellen Autofokus.
- **Cw-Serie: Wasserdichte Versionen,** erfüllen den IEC-Eindringenschutzgrad IPX7 und IPX9K.

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

#85-362, 35mm, f/1.65 Ci Series Fixed

Focal Length Lens, Relative Illumination

#85-362, 35mm, f/1.65 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot

#85-362, 35mm, f/1.65 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f1.6

#85-362, 35mm, f/1.65 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f1.6

#85-362, 35mm, f/1.65 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f1.6

#85-362, 35mm, f/1.65 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f1.6

Focal Length	A	B	C	D
6mm	M34.0 x 0.5	47.8mm	34mm	1.17mm
12mm	M22.0 x 0.75	29.0mm	22mm	0.96mm
16mm	M22.0 x 0.75	40.8mm	22mm	1.09mm
25mm	M22.0 x 0.75	29.9mm	22mm	1.33mm
35mm	M25.5 x 0.5	41mm	22.5mm	3.82mm
50mm	M30.5 x 0.5	49.5mm	30.5mm	2.06mm

Zubehör

Hinweis: Nicht jedes Zubehör passt zu jeder Produktnummer. Wenn Sie unsicher sind, welches Zubehörteil kompatibel zu Ihrem Produkt ist, kontaktieren Sie uns [hier](#).

	Titel	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+	Adapter C-Mount auf NF-Mount		#89-945	€34,75 Angebotsanfrage	20+ In Stock 1
MEHR+	Kontermutter für Objektive der Ci-Serie		#89-944	€34,75 Angebotsanfrage	20+ In Stock 1
MEHR+	Filteradapter M30,5 x 0,5 auf M25,5 x 0,5 (Innengewinde)		#89-942	€34,75 Angebotsanfrage	20+ In Stock 1
MEHR+	C-Mount-Frontaufsatz für 35 mm Objektiv der Ci-Serie		#89-946	€34,75 Angebotsanfrage	9 In Stock 1

Passende Produkte



#89-815 – Filter für industrielle Bildverarbeitung, hellrot, M30,5 x 0,50
€201,00

Stk.



x 0,50
€201,00

Stk.



x 0,50
€201,00

Stk.



#89-795 – Filter für industrielle Bildverarbeitung, UV/IR-Cut-Off, M30,5 x 0,50
€201,00

Stk.

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.


Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

Häufig zusammen gekauft



#32-315 – Achromat, 12,5 mm D. x 40 mm Brennweite, MgF₂-beschichtet
€86,00

Stk.




#32-759 – SCHOTT Langpassfilter RG-850, 25,4 mm Durchm.
€65,00

Stk.



#35-088 – ¼-20 Aufbauadapter für IDS Imaging USB 3/GigE/PoE-Kamera – Rev. 2
€45,00

Stk.





































#46-095 – Hoya Bandpassfilter aus Farbglass U330 (UV), 12 mm Durchmesser
€48,25

Stk.







































Kompatible Kameras

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
	LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC Farbkamera, Sony IMX265, 3,2 MP (Rezertifiziert 05-P)	Color Camera		#11-465-RCD-05P REZERTIFIZIERT	€375,20 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/>
	LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC Farbkamera, Sony IMX265, 3,2 MP	Color Camera		#11-465	€469,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/>
	LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC-IX Farbkamera, Sony IMX265, 3,2 MP	Color Camera		#13-678	€469,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/>
	LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC monochrome Kamera, Sony IMX265, 3,2 MP	Monochrome Camera		#11-464	€469,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/>
	LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC-IX monochrome Kamera, Sony IMX265, 3,2 MP	Monochrome Camera		#13-677	€469,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/>
	LUCID Vision Labs Triton™ TRI054S-CC Farbkamera, Sony IMX490, 5,4 MP	Color Camera		#17-101	€474,00 Angebotsanfrage	5 In Stock <input type="text" value="1"/>
	LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-CC Farbkamera, Sony IMX264, 5,0 MP	Color Camera		#11-467	€500,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/>

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+	 LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-CC Farbkamera, Sony IMX264, 5,0 MP				€500,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-CC monochrome Kamera, Sony IMX264, 5,0 MP				€500,00 Angebotsanfrage	5 In Stock 1 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-MC-IX monochrome Kamera, Sony IMX264, 5,0 MP	Monochrome Camera		#13-685	€500,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-CC Farbkamera, Sony IMX265, 3,2 MP	Color Camera		#13-716	€520,00 Angebotsanfrage	4 In Stock 1 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-MC monochrome Kamera, Sony IMX265, 3,2 MP	Monochrome Camera		#13-715	€520,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319m, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse)	Monochrome Camera		#14-875	€520,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319c, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, Farbe (offenes Gehäuse)	Color Camera		#14-876	€530,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319m, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, monochrom	Monochrome Camera		#14-871	€530,00 Angebotsanfrage	20+ In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319m, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, 90°, monochrom	Monochrome Camera		#14-873	€530,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319c, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, Farbe	Color Camera		#14-872	€540,00 Angebotsanfrage	3 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319c, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, 90°, Farbe	Color Camera		#14-874	€540,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-CC Farbkamera, Sony IMX264, 5,0 MP	Color Camera		#12-758	€550,00 Angebotsanfrage	4 In Stock 1 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI028S-CC Farbkamera, Sony IMX429, 2,8 MP	Color Camera		#17-098	€550,00 Angebotsanfrage	3 In Stock 1 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-MC monochrome Kamera, Sony IMX264, 5,0 MP	Monochrome Camera		#12-757	€550,00 Angebotsanfrage	4 In Stock 1 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI028S-MC monochrome Kamera, Sony IMX429, 2,8 MP	Monochrome Camera		#17-097	€550,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 BFS-PGE-31S4C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe	Color Camera		#11-528	€565,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 BFS-U3-31S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera	Color Camera		#12-750	€565,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 





































Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+	 BFS-PGE-31S4M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom	Monochrome			€565,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-U3-31S4M-C 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera				€600,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace acA2040-35gm GigE-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#35-915	€570,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-319m, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, monochrom	Monochrome Camera		#23-547	€580,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1,8" Blackfly® GigE-Kamera mit PoE, Farbe	Color Camera		#34-510	€585,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1,8" Blackfly® GigE-Kamera mit PoE, monochrom	Monochrome Camera		#34-511	€585,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-319c, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, Farbe	Color Camera		#23-548	€590,00 Angebotsanfrage	5 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace acA2040-35gc GigE-Kamera, Farbe	Color Camera		#35-916	€600,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 M2020 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 1/1,8"	Monochrome Camera		#34-960	€605,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 C2020-IR DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, 1/1,8", Farbe	Color Camera		#34-961	€620,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Mako G-319 1/1,8" CMOS Kamera, Farbe (Rezertifiziert 05-P)	Color Camera		#36-175-RCD-05P REZERTIFIZIERT	€636,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-PGE-19S4C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe	Color Camera		#22-077	€655,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-U3-19S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera	Color Camera		#22-089	€655,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-PGE-19S4M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#22-078	€655,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-U3-19S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera	Monochrome Camera		#22-090	€655,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Farbkamera, 1/1,8", USB 3.0, IDS U3-3270CP-C-HQ REV. 2,2	Color Camera		#16-528	€670,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Mako G-192B 1/1,8" CMOS Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#33-516	€670,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S1-QC Polarisationsfarbkamera, Sony IMX264MYR, 5,0 MP	Polarized Color Camera		#19-624	€670,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S1-PC monochrome Polarisationskamera,	Polarized Monochrome Camera		#19-623	€670,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 





































Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
	Sony IMX264MZR, 5,0 MP					
MEHR+	 Basler ace acA1920-48gm GigE-Kamera, monochrom				700,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Basler ace acA1920-150um USB-3.0-Kamera, monochrom	Camera			700,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Mako G-192C 1/1,8" CMOS Kamera, Farbe	Color Camera		#33-517	€690,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 Basler ace acA1920-48gc GigE-Kamera, Farbe	Color Camera		#35-914	€700,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 Basler ace acA1920-150uc USB-3.0-Kamera, Farbe	Color Camera		#36-740	€700,00 Angebotsanfrage	3 In Stock 1 
MEHR+	 Basler ace acA2040-55um USB-3.0-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#35-921	€700,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 BFS-PGE-27S5C-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, Farbe	Color Camera		#13-921	€715,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 BFS-U3-27S5C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera	Color Camera		#22-093	€715,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 M1930 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 2/3"	Monochrome Camera		#34-958	€715,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 BFS-PGE-27S5M-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#13-920	€715,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 BFS-U3-27S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera	Monochrome Camera		#22-094	€715,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Basler ace acA2040-55uc USB-3.0-Kamera, Farbe	Color Camera		#35-922	€720,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S1-QC Polarisationsfarbkamera, Sony IMX264MYR, 5,0 MP	Polarized Color Camera		#19-626	€730,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S1-PC monochrome Polarisationskamera, Sony IMX264MZR, 5,0 MP	Polarized Monochrome Camera		#19-625	€730,00 Angebotsanfrage	3 In Stock 1 
MEHR+	 C1930-IR DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, 2/3", Farbe	Color Camera		#34-959	€760,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-291m, 2/3", 2,9 MP, C-Mount, monochrom	Monochrome Camera		#23-166	€760,00 Angebotsanfrage	3 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-291m, 2/3", 2,9 MP, C-Mount, 90°, monochrom	Monochrome Camera		#23-190	€760,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-291c, 2/3", 2,9 MP, C-Mount, Farbe	Color Camera		#23-167	€770,00 Angebotsanfrage	5 In Stock 1 







































Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-291c, 2/3", 2,9 MP, C-Mount, 90°, Farbe				€780,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Farbkamera, 2/3", 3.0, IDS U3-3160CP-M-HQ				€780,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace acA1600-60gm GigE-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#88-330	€780,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Monochrome Kamera, 2/3", USB 3.0, IDS U3-3160CP-M-GL	Monochrome Camera		#24-082	€780,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507m, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse)	Monochrome Camera		#14-881	€800,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507m, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, 90°, monochrom (offenes Gehäuse)	Monochrome Camera		#14-883	€800,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507c, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, Farbe (offenes Gehäuse)	Color Camera		#14-882	€810,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507c, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, 90°, Farbe (offenes Gehäuse)	Color Camera		#14-884	€810,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507m, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, monochrom	Monochrome Camera		#14-877	€810,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507m, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, 90°, monochrom	Monochrome Camera		#14-879	€810,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace acA1600-60gc GigE-Kamera, Farbe	Color Camera		#88-331	€820,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507c, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, Farbe	Color Camera		#14-878	€820,00 Angebotsanfrage	11 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507c, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, 90°, Farbe	Color Camera		#14-880	€820,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Mako G-319 1/1,8" CMOS Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#36-174	€840,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Mako G-319 1/1,8" CMOS Kamera, Farbe	Color Camera		#36-175	€860,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 M1930 Teledyne DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, NIR, 2/3"	NIR Camera		#14-676	€865,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Manta G-0319 1/1,8" Farbkamera	Color Camera		#34-717 AUSVERKAUF	€868,95 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-PGE-50S5C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe	Color Camera		#36-561	€880,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 







































Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+	 BFS-U3-50S5C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera	Color			€880,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Basler ace acA2440-35um USB-3.0-Kamera, monochrom				€880,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Basler ace acA2440-20gm GigE-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#35-917	€880,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 BFS-PGE-50S5M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#36-560	€880,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 BFS-U3-50S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera	Monochrome Camera		#12-751	€880,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-507m, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, monochrom	Monochrome Camera		#23-555	€880,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-507c, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, Farbe	Color Camera		#23-556	€890,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Basler ace acA2440-35uc USB-3.0-Kamera, Farbe	Color Camera		#35-926	€900,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Basler ace acA2440-20gc GigE-Kamera, Farbe	Color Camera		#35-918	€900,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Atlas™ ATL028S-MC monochrome Kamera, Sony IMX421, 2,8 MP (Rezertifiziert 05-P)	Monochrome Camera		#17-108-RCD-05P REZERTIFIZIERT	€900,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 BFS-U3-32S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera	Color Camera		#36-454	€905,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 BFS-U3-32S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera	Monochrome Camera		#36-453	€905,00 Angebotsanfrage	3 In Stock 1 
MEHR+	 BFS-U3-20S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera	Color Camera		#22-091	€910,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 BFS-U3-20S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera	Monochrome Camera		#22-092	€910,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 PL-D722-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, monochrom	Monochrome Camera		#34-777 AUSVERKAUF	€910,95 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 BFLY-PGE-50S5M-C 2/3" Blackfly® GigE-Kamera mit PoE, Farbe	Color Camera		#34-512	€920,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 BFLY-PGE-50S5M-C 2/3" Blackfly® GigE-Kamera mit PoE, monochrom	Monochrome Camera		#34-513	€920,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 BFS-U3-28S5C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera	Color Camera		#13-925	€980,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Basler ace acA2040-120um USB-3.0-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#35-923	€980,00 Angebotsanfrage	3 In Stock 1 







































Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+	 BFS-U3-28S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera	Monochrome			€980,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Basler ace acA204 120uc USB-3.0-Kamera, Farbe				,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 Farbkamera, 2/3", USB 3.0, IDS U3-3280CP-C-HQ	Color Camera		#16-532	€1.010,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Manta G-0319 1/1,8" Monochromkamera	Monochrome Camera		#34-716	€1.010,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 Monochrome Kamera, 2/3", USB 3.0, IDS U3-3280CP-M-GL	Monochrome Camera		#16-533	€1.010,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 Farbkamera, 1/1,8", USB 3.0, IDS U3-3070CP-C-HQ	Color Camera		#16-512	€1.020,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 Monochrome Kamera, 1/1,8", USB 3.0, IDS U3-3070CP-M-GL	Monochrome Camera		#16-513	€1.020,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 M2420 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 2/3"	Monochrome Camera		#34-962	€1.025,00 Angebotsanfrage	9 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Mako G-507 2/3" CMOS Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#36-176	€1.040,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 C2420-IR DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, 2/3", Farbe	Color Camera		#34-963	€1.045,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Allied Vision Mako G-507 2/3" CMOS Kamera, Farbe	Color Camera		#36-177	€1.060,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Allied Vision Manta G-319C CMOS PoE-Kamera, Farbe	Color Camera		#37-511	€1.070,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Manta G-319B CMOS PoE-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#37-510	€1.070,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 GS3-U3-32S4C-C 1/1,8" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, Farbe	Color Camera		#33-535	€1.155,00 Angebotsanfrage	3 In Stock 1 
MEHR+	 GS3-U3-32S4M-C 1/1,8" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, monochrom	Monochrome Camera		#33-534	€1.155,00 Angebotsanfrage	1 In Stock 1 
MEHR+	 Allied Vision Manta G-319C CMOS PoE-Kamera, Farbe (Rezertifiziert 05-P)	Color Camera		#37-511-RCD-05P REZERTIFIZIERT	€1.160,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 
MEHR+	 Pixelink PL-D753CU-BL, 2/3", 2,8 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe	Color Camera		#14-162	€1.190,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Pixelink PL-D753MU-BL, 2/3", 2,8 MP, USB 3.0 Platinenkamera, monochrom	Monochrome Camera		#14-161	€1.190,00 Angebotsanfrage	KONTAKT 1 
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-508m, 2/3", 5,07 MP, C-Mount, monochrom	Monochrome Camera		#17-087	€1.190,00 Angebotsanfrage	2 In Stock 1 




































Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+	 Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 Mpx, 508c, 2/3", 5,07 MP, C-Mount, Farbe				€1.250,00 Angebotsanfrage	4 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Manta G-507 2/3" Farbkamera				€1.250,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Manta G-507 2/3" Monochromkamera	Monochrome Camera		#34-718	€1.250,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Manta G-507 2/3" Farbkamera (Rezertifiziert 05-P)	Color Camera		#34-719-RCD-05P REZERTIFIZIERT	€1.275,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Atlas™ ATL028S-CC Farbkamera, Sony IMX421, 2,8 MP	Color Camera		#17-109	€1.290,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Atlas™ ATL028S-MC monochrome Kamera, Sony IMX421, 2,8 MP	Monochrome Camera		#17-108	€1.290,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-U3-51S5C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera	Color Camera		#36-456	€1.305,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-U3-51S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera	Monochrome Camera		#36-455	€1.305,00 Angebotsanfrage	4 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Manta G-507C CMOS PoE-Kamera, Farbe	Color Camera		#37-513	€1.310,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Manta G-507B CMOS PoE-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#37-512	€1.310,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 M2450 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 2/3" monochrom (Rezertifiziert 05-P)	Monochrome Camera		#16-026-RCD-05P REZERTIFIZIERT	€1.390,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 PL-D722-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, Farbe	Color Camera		#34-778	€1.405,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace acA2440-75um USB-3.0-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#35-927	€1.480,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Basler ace acA2440-75uc USB-3.0-Kamera, Farbe	Color Camera		#35-928	€1.500,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Atlas™ ATL050S-CC Farbkamera, Sony IMX250, 5,0 MP	Color Camera		#13-738	€1.540,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Atlas™ ATL050S-MC monochrome Kamera, Sony IMX250, 5,0 MP	Monochrome Camera		#13-737	€1.540,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-508m, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, monochrom	Monochrome Camera		#23-623	€1.560,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-508c, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, Farbe	Color Camera		#23-624	€1.570,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 M2050 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-	Monochrome Camera		#16-024	€1.600,00 Angebotsanfrage	4 In Stock <input type="text" value="1"/> 

































Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
	Kamera, 1/1,8" monochrom					
MEHR+	 Farbkamera, 2/3", 3,0, IDS U3-30800 HQ				0,00 Anfrage	5 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Pixelink PL-D795C 2/3" 5,0 MP, USB 3.0 Mount-Kamera, Farbe	Camera			0,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Pixelink PL-D753CU-T, 2/3", 2,8 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe	Color Camera		#14-160	€1.615,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 C2050-IR Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 1/1,8", Farbe	Color Camera		#16-025	€1.615,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Pixelink PL-D795MU-T, 2/3" 5,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#38-005	€1.615,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Pixelink PL-D753MU-T, 2/3", 2,8 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom	Monochrome Camera		#14-159	€1.615,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 PL-D753CU-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, Farbe	Color Camera		#14-181	€1.620,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 PL-D753MU-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, monochrom	Monochrome Camera		#14-180	€1.620,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Pixelink PL-D722CU-T, 2/3", 2,3 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe	Color Camera		#89-383	€1.725,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 GS3-U3-51S5C-C 2/3" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, Farbe	Color Camera		#33-539	€1.740,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 GS3-U3-51S5M-C 2/3" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, monochrom	Monochrome Camera		#33-538	€1.740,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Oryx® ORX-10GS-32S4C-C 10GigE, Farbe	Color Camera		#19-797	€1.775,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Oryx® ORX-10GS-32S4M-C 10GigE, monochrom	Monochrome Camera		#19-796	€1.775,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 M2450 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 2/3" monochrom	Monochrome Camera		#16-026	€1.825,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Pixelink PL-D755CU-BL, 2/3", 5,0 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe	Color Camera		#11-439	€1.835,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Pixelink PL-D755MU-BL, 2/3",,, 5,0 MP, USB 3.0 Platinenkamera, monochrom	Monochrome Camera		#11-438	€1.835,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 C2450-IR Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 2/3", Farbe	Color Camera		#16-027	€1.845,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Pixelink PL-D755CU-T, 2/3", 5,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe	Color Camera		#11-437	€1.940,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 





















Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+	 Pixelink PL-D755MU-T, 2/3", 5,0 MP, USB Mount-Kamera, monochrom				€2.010,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-QC-IX Polarisationsfarbkamera, Sony IMX250MYR, 5,0 MP				€2.010,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-QC-IX Polarisationsfarbkamera, Sony IMX250MYR, 5,0 MP	Polarized Color Camera		#13-698	€2.010,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-PC monochrome Polarisationskamera, Sony IMX250MZR, 5,0 MP	Polarized Monochrome Camera		#13-693	€2.010,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-PC-IX monochrome Polarisationskamera, Sony IMX250MZR, 5,0 MP	Polarized Monochrome Camera		#13-697	€2.010,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-QC Polarisationsfarbkamera, Sony IMX250MYR, 5,0 MP	Polarized Color Camera		#13-724	€2.120,00 Angebotsanfrage	4 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-PC monochrome Polarisationskamera, Sony IMX250MZR, 5,0 MP	Polarized Monochrome Camera		#13-723	€2.120,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Pixelink M-Serie M5DC-CYL Mikroskopiekamera, Farbe	Color Microscopy Camera		#17-823	€2.160,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Pixelink M-Serie M5DM-CYL Mikroskopiekamera, monochrom	Monochrome Microscopy Camera		#17-824	€2.160,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Oryx® ORX-10GS-51S5C-C 10GigE, Farbe	Color Camera		#19-795	€2.260,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Oryx® ORX-10GS-51S5M-C 10GigE, monochrom	Monochrome Camera		#19-794	€2.260,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Prosilica GT2460C 2/3" CCD Farbkamera	Color Camera		#13-944	€2.360,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Allied Vision Prosilica GT2460B 2/3" CCD Monochromkamera	Monochrome Camera		#13-943	€2.360,00 Angebotsanfrage	2 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-U3-51S5PC-C USB 3.1 Blackfly® S, Polarisationskamera, Farbe	Polarized Color Camera		#13-928	€2.400,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-PGE-51S5PC-C PoE GigE Blackfly® S, Polarisationskamera, Farbe	Polarized Color Camera		#13-929	€2.400,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 BFS-U3-51S5P-C USB 3.1 Blackfly® S, Polarisationskamera, monochrom	Polarized Monochrome Camera		#12-793	€2.400,00 Angebotsanfrage	3 In Stock <input type="text" value="1"/> 

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

	Titel	Typ	Vergleichen	Artikelnummer	Preis	Kaufen
MEHR+	 BFS-PGE-51S5P-C PoE GigE Blackfly® S, Polarisationskamera, monochrom	Polarized			€2.480,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 PL-D755-AF-ED Autofokus-Kamera, Pixelink USB 3.0, monochrom				€2.480,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 PL-D755-AF-ED Autofokus-Kamera, Pixelink USB 3.0, monochrom	Monochrome Camera		#34-783	€2.480,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Lumenera INFINITY 3-3UR Mikroskopiekamera, monochrom	Monochrome Microscopy Camera		#33-275 AUSVERKAUF	€3.448,95 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Lumenera INFINITY 5-3 Mikroskopiekamera, Farbe	Color Microscopy Camera		#16-678	€3.725,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Lumenera INFINITY 5-3 Mikroskopiekamera, monochrom	Monochrome Microscopy Camera		#16-677	€3.725,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Lumenera INFINITY 5-5 Mikroskopiekamera, Farbe	Color Microscopy Camera		#16-680	€4.275,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Lumenera INFINITY 5-5 Mikroskopiekamera, monochrom	Monochrome Microscopy Camera		#16-679	€4.275,00 Angebotsanfrage	1 In Stock <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Pixelink PL-D755MU-BL-POL, 2/3", 5,0 MP, USB 3.0 Polarisationskamera, Platine, monochrom	Polarized Monochrome Camera		#14-158	€4.320,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 
MEHR+	 Pixelink PL-D755MU-T-POL, 2/3", 5,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Polarisationskamera, monochrom	Polarized Monochrome Camera		#14-157	€4.430,00 Angebotsanfrage	KONTAKT <input type="text" value="1"/> 

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

Tipps & Downloads

Medientyp

- Anwendungshinweis
- Video
- Trends in der Optik
- Veröffentlichte Artikel
- FAQ
- Glossar
- Technisches Tool

ANWENDUNGSHINWEIS

Antireflexbeschichtungen

ANWENDUNGSHINWEIS

Eine Einführung in optische Beschichtungen

VIDEO

Wavelength and f#

ANWENDUNGSHINWEIS

Weiterführende Informationen zu Brennweite und Bildfeld

ANWENDUNGSHINWEIS

Die Modulationstransmission = eine Einführung

VIDEO

LIGHT TALK - EPISODE 5: Ruggedized Imaging

mehr anzeigen

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: