TECHSPEC 25mm seitlich zugängliche Platte, 60° Aussparung

#85-640

Produkt **#85-640** **1 In Stock**

- 1 + **€59**.00

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	**€59,00** stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Hinweis:
Black Anodized Aluminum

Funktion:
Fixed

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
50 Dia.

Dicke (mm):

10.00

Innendurchmesser Platte (mm):
25.0

Kreisdurchmesser der Löcher mit 6 mm Durchm. (mm):
38.0

Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
38.0

Gewinde & Montage

Gewinde:
C'Bore Holes: (8) M3
Rod Thru Holes: (4) 6
60° cutout for side access

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konform

Konformitätszertifikat:
Anzeigen

Reach 233:
Konform

Produktdetails

- Spezielle Platten für die Positionierung und Montage von Optiken
- Platte zur Filterhalterung mit auswechselbarem Filterhalter

Diese speziellen Optikhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System sind zur Befestigung und Positionierung diverser optischer Komponenten vorgesehen. Wie eine Standardplatte des Cage-Systems besitzt auch die u-förmige Platte zur Filterhalterung aus eloxiertem Aluminium Bohrungen für Stangen mit 6 mm Durchmesser und kann außerdem einen auswechselbaren Delrin®-Filterhalter aufnehmen, der sich in die Platte einschieben lässt.

Demo-Video

Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Anwendung durch Verwendung der richtigen Produkte. Ein kurzes Demo-Video gibt Ihnen einen Überblick über unsere neuen TECHSPEC® Komponenten für Cage-Systeme: Platte zur Filterhalterung und austauschbarer Filterhalter.

;