TECHSPEC® 76,2mm Länge, &fra-20 Gewinde, höhenverstellbare Stangenhalterung

TECHSPEC Adjustable Height Post Holders

Produkt **#84-351** **16 In Stock**

- 1 + **€140**.00

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	**€140,00** stückpreis
Stk. 10+	**€126,00** stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:
English

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
76.20

Verstellweg (mm):
15.00

Gewinde & Montage

Gewinde:	¼-20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:	Konform
Reach 224:	Konform
Konformitätszertifikat:	Anzeigen

Produktdetails

- Englische und metrische Versionen erhältlich
- ¼-20 Bohrung in Basis für englische und M6 x 1 für metrische Version
- Vertikale Verstellung möglich
- Kompatibel mit Stangen mit 0,5" (12,7 mm) Durchmesser

Die TECHSPEC® höhenverstellbaren Stangenhalterungen sind kostengünstige Alternativen zu Z-Achsen Bühnen und vertikalen Bühnen. Diese Stangenhalterungen besitzen einen verstellbaren Ring für die vertikale Verstellung und sind ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine vertikale Verstellung ohne die mit einer Bühne erreichbare Präzision benötigt wird.

;