Pixelink PL-D752CU-T, 1/1,2", 2,3 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing)

Produkt **#33-347** KONTAKT

Ähnliche Kameras

- 1 + **€1.495,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€1.495,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Color Camera

Hersteller:
Pixelink

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-408

Bufferspeicher:
Not Specified

Kamera-Familie:
PL-D

Modellnummer:
PL-D752CU-T

Sensortyp:
Sony IMX174

Sensor:
Progressive Scan CMOS

Verschlusstyp:
Global

Sensorformat:
1/1.2"

Auflösung (Megapixel):
2.30

Pixel (h x v):
1,920 x 1,200

Pixelgröße, h x v (µm):
5.86 x 5.86

Sensorfläche, h x v (mm):
11.25 x 7.03

Bildrate (fps):
129.00

Pixeltiefe:
8/12 bit

Belichtungszeit:
19µs - 120s

Stecker:
USB 3.0, Micro-B

Stromversorgung:
Power over USB

Energieverbrauch (W):
Not Specified

GPIOs:
1 opto-isolated trigger input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input

Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger

Größe (mm):
55 x 38.5 x 27 (excludes connectors and lens mount)

Gewicht (g):
89

Mount:
C-Mount

Gehäuse:
Full

Orientierung des Anschlusses:
Side Panel

Dynamikbereich (dB):
70

Betriebstemperatur (°C):
0 to +50

Lagerungstemperatur (°C):
-45 to +85

GPIO-Steckertyp:
8-pin Hirose (HR25)

Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision v1.0

Betriebssystem:
Software Driver: Windows 32 and 64 bit

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konform

Reach 224:
Konform

Konformitätszertifikat:
Anzeigen