



[Alle Produkte](#) / [Testen und Messen](#) / [Messgeräte](#)

Temperaturempfindliche Flüssigkristallbögen



- Zur Lokalisierung elektrischer Kurzschlüsse auf Platinen
- Bestimmung von Isolierungsfehlern
- Zeigt Wärmesenken
- Einfach zuschneidbar

Technische Informationen



Produkte

Titel	Artikelnummer	Preis	Kaufen
Flüssigkristallbogen, 20-25°C Temperaturbereich	#72-375	€30,75 Mengenrabatte	4 In Stock
Flüssigkristallbogen mit Kleber, 20-25°C Temperaturbereich	#83-908	€36,25 Mengenrabatte	Kontakt
Flüssigkristallbogen, 25-30°C Temperaturbereich	#72-374	€30,75 Mengenrabatte	12 In Stock
Flüssigkristallbogen mit Kleber, 25-30°C Temperaturbereich	#83-907	€36,25 Mengenrabatte	17 In Stock
Punktförmige Flüssigkristallaufkleber (30 pro Packung), 25-30°C Temperaturbereich	#16-782	€17,25 Mengenrabatte	1 In Stock
Flüssigkristallbogen, 30-35°C Temperaturbereich	#72-373	€30,75 Mengenrabatte	Kontakt
Flüssigkristallbogen mit Kleber, 30-35°C Temperaturbereich	#83-906	€36,25 Mengenrabatte	5 In Stock
Flüssigkristallbogen, 35-36°C Temperaturbereich	#72-372	€30,75 Mengenrabatte	2 In Stock
Flüssigkristallbogen mit Kleber, 35-36°C Temperaturbereich	#83-905	€36,25 Mengenrabatte	5 In Stock
Flüssigkristallbogen, 35-40°C Temperaturbereich	#72-371	€30,75 Mengenrabatte	7 In Stock
Flüssigkristallbogen mit Kleber, 35-40°C Temperaturbereich	#83-904	€36,25 Mengenrabatte	1 In Stock
Flüssigkristallbogen, 40-45°C Temperaturbereich	#72-370	€30,75 Mengenrabatte	6 In Stock
Flüssigkristallbogen mit Kleber, 40-45°C Temperaturbereich	#83-903	€36,25 Mengenrabatte	20+ In Stock
Flüssigkristallbögen (Set)	#61-161	€92,00 Mengenrabatte	3 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com