

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Fenster und Diffusoren](#) / [Optische Diffusoren](#)

Mattglas



- Größen zwischen 5 mm Durchmesser und quadratisch mit 250 mm Kantenlänge
- Niedriger Streuverlust
- Gleichmäßig matte Oberfläche sorgt für gleichmäßige Diffusion
- Auch mit [Quarzglassubstrat](#) erhältlich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:

Sandblasted on first surface

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Dicke (mm): 1.60


Optische Eigenschaften

Beschichtung: Uncoated

Substrat: Float Glass

Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2000

Technische Informationen



Produkte

Durchm. (mm)	Beschichtung	Größe (mm)	Körnung	Dicke (mm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
5.00	Uncoated	-	120	1.60	#83-416	€21,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.00	Uncoated	-	120	1.60	#83-081	€21,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	Uncoated	-	120	1.60	#83-082	€21,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	Uncoated	10.00 x 10.00	120	1.60	#83-083	€21,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	Uncoated	-	120	1.60	#83-418	€14,25 Mengenrabatte	10 In Stock
-	Uncoated	12.50 x 12.50	120	1.60	#83-084	€21,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	Uncoated	-	120	1.60	#83-379	€24,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	Uncoated	-	120	1.60	#83-380	€24,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	Uncoated	-	120	1.60	#83-419	€15,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	Uncoated	25.00 x 25.00	120	1.60	#83-381	€24,00 Mengenrabatte	4 In Stock
50.00	Uncoated	-	120	1.60	#83-420	€20,25 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	Uncoated	50.00 x 50.00	120	1.60	#83-382	€28,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
100.00	Uncoated	-	120	1.60	#83-383	€67,50 Mengenrabatte	7 In Stock
-	Uncoated	100.00 x 100.00	120	1.60	#83-384	€52,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	Uncoated	150.00 x 150.00	120	1.60	#83-385	€73,50 Mengenrabatte	3 In Stock
-	Uncoated	200.00 x 200.00	120	1.60	#83-386	€86,00 Mengenrabatte	6 In Stock
-	Uncoated	250.00 x 250.00	120	1.60	#83-387	€112,00 Mengenrabatte	20+ In Stock

5.00	Uncoated	-	220	1.60	#62-614	€21,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.00	Uncoated	-	220	1.60	#45-650	€21,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	Uncoated	-	220	1.60	#45-651	€21,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	Uncoated	10.00 x 10.00	220	1.60	#62-615	€21,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	Uncoated	-	220	1.60	#62-616	€14,25 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	Uncoated	12.50 x 12.50	220	1.60	#62-617	€21,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	Uncoated	-	220	1.60	#45-652	€24,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	Uncoated	-	220	1.60	#62-618	€24,00 Mengenrabatte	Kontakt
25.00	Uncoated	-	220	1.60	#45-653	€17,25 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	Uncoated	25.00 x 25.00	220	1.60	#45-654	€24,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	Uncoated	-	220	1.60	#62-619	€20,75 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	Uncoated	50.00 x 50.00	220	1.60	#45-655	€28,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
100.00	Uncoated	-	220	1.60	#62-620	€70,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	Uncoated	100.00 x 100.00	220	1.60	#45-656	€52,50 Mengenrabatte	6 In Stock
-	Uncoated	150.00 x 150.00	220	1.60	#47-951	€73,50 Mengenrabatte	12 In Stock
-	Uncoated	200.00 x 200.00	220	1.60	#47-952	€84,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	Uncoated	250.00 x 250.00	220	1.60	#47-953	€110,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	Uncoated	-	600	1.60	#38-782	€21,50 Mengenrabatte	15 In Stock
-	Uncoated	10.00 x 10.00	600	1.60	#38-783	€21,50 Mengenrabatte	11 In Stock

12.50	Uncoated	-	600	1.60	#38-784	€14,25 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	Uncoated	12.50 x 12.50	600	1.60	#38-785	€21,50 Mengenrabatte	13 In Stock
25.00	Uncoated	-	600	1.60	#38-786	€17,25 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	Uncoated	25.00 x 25.00	600	1.60	#38-787	€24,75 Mengenrabatte	5 In Stock
50.00	Uncoated	-	600	1.60	#38-788	€20,75 Mengenrabatte	4 In Stock
-	Uncoated	50.00 x 50.00	600	1.60	#38-789	€28,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
100.00	Uncoated	-	600	1.60	#38-790	€67,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	Uncoated	100.00 x 100.00	600	1.60	#38-791	€54,00 Mengenrabatte	7 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com