

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Prismen](#) / [Pentaprismen](#)

TECHSPEC® Pentaprismen aus N-BK7




- Strahlabweichung 90°
- Seitenrichtiges Bild
- Umlenkung im rechten Winkel
- Weitere [Pentaprismen](#) lieferbar

Spezifikationen


Physikalische und mechanische Eigenschaften

Toleranz Größe (mm): ±0.10		Fase: Protective as needed	
Optische Eigenschaften			
Substrat: N-BK7		Bildorientierung: Right-Handed	
Strahlablenkung (°): 90		Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm: 1.00	
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm: 0.25			

Technische Informationen



Penta Prism Ray Path



Penta Prism Tunnel Diagram

Produkte

Länge Katheten (mm)	Beschichtung	Strahlablenkung (°)	Wellenlängenbereich (nm)	Beam Deviation Tolerance (arcmin)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
#85-160 Ausverkauf Ausverkauf Die Verfügbarkeit der Produkte ist begrenzt, deshalb greifen Sie schnell zu bevor sie vergriffen sind. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass reduzierte Artikel vom Umtausch leider ausgeschlossen sind. Bis zu 80 % Rabatt auf ausgewählte Produkte. Kein Gutscheincode erforderlich!							
1.00	VIS 0° & Aluminized	90	425 - 675	±5		€122,52	8 In Stock
5.00	MgF ₂ & Aluminized	90	400 - 700	±5	#45-112	€77,25 Mengenrabatte	7 In Stock
5.00	VIS 0° & Aluminized	90	425 - 675	±5	#48-595	€90,13 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	MgF ₂ & Aluminized	90	400 - 700	±5	#32-030	€82,40 Mengenrabatte	5 In Stock
10.00	VIS 0° & Aluminized	90	425 - 675	±5	#48-596	€95,28 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	MgF ₂ & Aluminized	90	400 - 700	±5	#43-502	€90,13 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	VIS 0° & Aluminized	90	425 - 675	±5	#48-597	€103,00 Mengenrabatte	Kontakt
20.00	MgF ₂ & Aluminized	90	400 - 700	±5	#31-051	€108,15 Mengenrabatte	5 In Stock
20.00	VIS 0° & Aluminized	90	425 - 675	±5	#48-598	€121,54 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	MgF ₂ & Aluminized	90	400 - 700	±5	#42-779	€133,90 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	MgF ₂ & Aluminized	90	400 - 700	±1	#47-458	€167,89 Mengenrabatte	14 In Stock
30.00	MgF ₂ & Aluminized	90	400 - 700	±5	#45-073	€139,05 Mengenrabatte	20+ In Stock

30.00	VIS 0° & Aluminized	90	425 - 675	±5	#48-600	€152,44 Mengenrabatte	20+ In Stock
#48-601 Ausverkauf							
 Ausverkauf Die Verfügbarkeit der Produkte ist begrenzt, deshalb greifen Sie schnell zu bevor sie vergriffen sind. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass reduzierte Artikel vom Umtausch leider ausgeschlossen sind. Bis zu 80 % Rabatt auf ausgewählte Produkte. Kein Gutscheincode erforderlich!							
35.00	VIS 0° & Aluminized	90	425 - 675	±5		€84,41	20+ In Stock
40.00	MgF ₂ & Aluminized	90	400 - 700	±5	#45-674	€185,40 Mengenrabatte	13 In Stock
40.00	VIS 0° & Aluminized	90	425 - 675	±5	#48-602	€200,85 Mengenrabatte	3 In Stock
#48-603 Ausverkauf							
 Ausverkauf Die Verfügbarkeit der Produkte ist begrenzt, deshalb greifen Sie schnell zu bevor sie vergriffen sind. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass reduzierte Artikel vom Umtausch leider ausgeschlossen sind. Bis zu 80 % Rabatt auf ausgewählte Produkte. Kein Gutscheincode erforderlich!							
45.00	VIS 0° & Aluminized	90	425 - 675	±5		€89,56	5 In Stock
50.00	MgF ₂ & Aluminized	90	400 - 700	±5	#45-676	€242,05 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	MgF ₂ & Aluminized	90	400 - 700	±1	#47-459	€312,09 Mengenrabatte	5 In Stock

50.00	VIS 0° & Aluminized	90	425 - 675	±5	#48-604	€255,44 Mengenrabatte	3 In Stock
-------	------------------------	----	-----------	----	-------------------------	--	------------



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com