

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Strahlteiler](#) / [Strahlteilerplatten](#)

TECHSPEC® Strahlteilerplatten für VIS und NIR



- Viele Strahlteilverhältnisse erhältlich
- Beschichtungen für VIS und NIR
- Antireflexbeschichtung auf Rückseite
- [Strahlteilerplatte mit C-Mount-Halterung](#) ebenfalls erhältlich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:

Beamsplitter-coated side is marked with a black dot

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur (%): >85

Aufbau: Plate

Kanten: Cut with 0.25mm maximum edge chip

Parallelität (Bogenminuten): ≤3



Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°): 45



Substrat: [N-BK7](#)




Oberflächenqualität: 60-40

Technische Informationen



VIS 50R/50T Transmitted





Produkte

Durchm. (mm)	Größe (mm)	Substrat	Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T)	Wellenlängenbereich (nm)	Dicke (mm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
12.50	-	N-BK7	20/80	400 - 700	3.00	#68-363	€128,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	-	N-BK7	30/70	400 - 700	3.00	#48-388	€118,00 Mengenrabatte	14 In Stock
12.50	-	N-BK7	40/60	400 - 700	3.00	#68-381	€118,00 Mengenrabatte	9 In Stock
12.50	-	N-BK7	50/50	400 - 700	3.00	#47-021	€109,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	-	N-BK7	60/40	400 - 700	3.00	#68-399	€118,00 Mengenrabatte	14 In Stock
12.50	-	N-BK7	70/30	400 - 700	3.00	#48-394	€118,00 Mengenrabatte	1 In Stock
12.50	-	N-BK7	80/20	400 - 700	3.00	#68-417	€128,00 Mengenrabatte	6 In Stock
-	12.5 x 17.5	N-BK7	20/80	400 - 700	3.00	#68-365	€163,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	12.5 x 17.5	N-BK7	30/70	400 - 700	3.00	#48-390	€149,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	12.5 x 17.5	N-BK7	40/60	400 - 700	3.00	#68-383	€149,00 Mengenrabatte	3 In Stock
-	12.5 x 17.5	N-BK7	50/50	400 - 700	3.00	#47-022	€136,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	12.5 x 17.5	N-BK7	60/40	400 - 700	3.00	#68-401	€149,00 Mengenrabatte	3 In Stock
-	12.5 x 17.5	N-BK7	70/30	400 - 700	3.00	#48-396	€149,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	-	N-BK7	80/20	400 - 700	3.00	#68-419	€163,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	-	N-BK7	20/80	400 - 700	3.00	#68-367	€163,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	-	N-BK7	30/70	400 - 700	3.00	#47-240	€149,00 Mengenrabatte	5 In Stock
25.00	-	N-BK7	40/60	400 - 700	3.00	#68-385	€149,00 Mengenrabatte	16 In Stock
25.00	-	N-BK7	50/50	400 - 700	3.00	#45-852	€136,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	-	N-BK7	60/40	400 - 700	3.00	#68-403	€149,00 Mengenrabatte	14 In Stock
25.00	-	N-BK7	70/30	400 - 700	3.00	#48-398	€149,00 Mengenrabatte	1 In Stock
25.00	-	N-BK7	80/20	400 - 700	3.00	#68-421	€163,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	25.0 x 25.0	N-BK7	20/80	400 - 700	3.00	#68-369	€188,00 Mengenrabatte	5 In Stock
-	25.0 x 25.0	N-BK7	30/70	400 - 700	3.00	#48-898	€172,00 Mengenrabatte	7 In Stock

-	25.0 x 25.0	N-BK7	40/60	400 - 700	3.00	#68-387	€172,00 Mengenrabatte	8 In Stock
-	25.0 x 25.0	N-BK7	50/50	400 - 700	3.00	#48-902	€156,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	25.0 x 25.0	N-BK7	60/40	400 - 700	3.00	#68-405	€172,00 Mengenrabatte	3 In Stock
-	25.0 x 25.0	N-BK7	70/30	400 - 700	3.00	#48-906	€172,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	25.0 x 25.0	N-BK7	80/20	400 - 700	3.00	#68-423	€188,00 Mengenrabatte	4 In Stock
-	25.0 x 38.0	N-BK7	20/80	400 - 700	3.00	#68-371	€202,00 Mengenrabatte	5 In Stock
-	25.0 x 38.0	N-BK7	30/70	400 - 700	3.00	#48-392	€188,00 Mengenrabatte	6 In Stock
-	25.0 x 38.0	N-BK7	40/60	400 - 700	3.00	#68-389	€188,00 Mengenrabatte	8 In Stock
-	25.0 x 38.0	N-BK7	60/40	400 - 700	3.00	#68-407	€188,00 Mengenrabatte	Kontakt
-	25.0 x 38.0	N-BK7	50/50	400 - 700	3.00	#47-023	€169,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	25.0 x 38.0	N-BK7	70/30	400 - 700	3.00	#48-400	€188,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	25.0 x 38.0	N-BK7	80/20	400 - 700	3.00	#68-425	€202,00 Mengenrabatte	9 In Stock
-	35.0 x 35.0	N-BK7	20/80	400 - 700	3.00	#68-373	€228,00 Mengenrabatte	5 In Stock
-	35.0 x 35.0	N-BK7	30/70	400 - 700	3.00	#49-752	€206,00 Mengenrabatte	16 In Stock
-	35.0 x 35.0	N-BK7	40/60	400 - 700	3.00	#68-391	€206,00 Mengenrabatte	7 In Stock
-	35.0 x 35.0	N-BK7	50/50	400 - 700	3.00	#49-754	€190,00 Mengenrabatte	15 In Stock
-	35.0 x 35.0	N-BK7	60/40	400 - 700	3.00	#68-409	€206,00 Mengenrabatte	6 In Stock
-	35.0 x 35.0	N-BK7	70/30	400 - 700	3.00	#49-756	€206,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	35.0 x 35.0	N-BK7	80/20	400 - 700	3.00	#68-427	€228,00 Mengenrabatte	2 In Stock
-	50.0 x 50.0	N-BK7	30/70	400 - 700	3.00	#47-241	€290,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	50.0 x 50.0	N-BK7	50/50	400 - 700	3.00	#45-854	€263,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	50.0 x 50.0	N-BK7	20/80	400 - 700	3.00	#68-375	€316,00 Mengenrabatte	11 In Stock
-	50.0 x 50.0	N-BK7	40/60	400 - 700	3.00	#68-393	€290,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	50.0 x 50.0	N-BK7	60/40	400 - 700	3.00	#68-411	€290,00 Mengenrabatte	12 In Stock

-	50.0 x 50.0	N-BK7	70/30	400 - 700	3.00	#48-402	€290,00 Mengenrabatte	2 In Stock
-	50.0 x 50.0	N-BK7	80/20	400 - 700	3.00	#68-429	€316,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	50.0 x 75.0	N-BK7	20/80	400 - 700	3.00	#68-377	€364,00 Mengenrabatte	6 In Stock
-	50.0 x 75.0	N-BK7	30/70	400 - 700	3.00	#62-881	€332,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	50.0 x 75.0	N-BK7	40/60	400 - 700	3.00	#68-395	€332,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	50.0 x 75.0	N-BK7	50/50	400 - 700	3.00	#62-882	€303,00 Mengenrabatte	2 In Stock
-	50.0 x 75.0	N-BK7	60/40	400 - 700	3.00	#68-413	€332,00 Mengenrabatte	11 In Stock
-	50.0 x 75.0	N-BK7	70/30	400 - 700	3.00	#62-883	€332,00 Mengenrabatte	5 In Stock
-	50.0 x 75.0	N-BK7	80/20	400 - 700	3.00	#68-431	€364,00 Mengenrabatte	8 In Stock
-	75.0 x 75.0	N-BK7	20/80	400 - 700	3.00	#68-379	€405,00 Mengenrabatte	13 In Stock
-	75.0 x 75.0	N-BK7	30/70	400 - 700	3.00	#48-900	€372,00 Mengenrabatte	16 In Stock
-	75.0 x 75.0	N-BK7	40/60	400 - 700	3.00	#68-397	€372,00 Mengenrabatte	13 In Stock
-	75.0 x 75.0	N-BK7	50/50	400 - 700	3.00	#48-904	€338,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	75.0 x 75.0	N-BK7	60/40	400 - 700	3.00	#68-415	€372,00 Mengenrabatte	5 In Stock
-	75.0 x 75.0	N-BK7	70/30	400 - 700	3.00	#48-908	€372,00 Mengenrabatte	17 In Stock
-	75.0 x 75.0	N-BK7	80/20	400 - 700	3.00	#68-433	€405,00 Mengenrabatte	5 In Stock
12.50	-	N-BK7	20/80	700 - 1100	3.00	#68-364	€147,00 Mengenrabatte	Kontakt
12.50	-	N-BK7	30/70	700 - 1100	3.00	#48-389	€134,00 Mengenrabatte	15 In Stock
12.50	-	N-BK7	40/60	700 - 1100	3.00	#68-382	€134,00 Mengenrabatte	1 In Stock
12.50	-	N-BK7	50/50	700 - 1100	3.00	#47-024	€121,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	-	N-BK7	60/40	700 - 1100	3.00	#68-400	€134,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	-	N-BK7	70/30	700 - 1100	3.00	#48-395	€134,00 Mengenrabatte	4 In Stock
12.50	-	N-BK7	80/20	700 - 1100	3.00	#68-418	€147,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	12.5 x 17.5	N-BK7	20/80	700 - 1100	3.00	#68-366	€179,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	12.5 x 17.5	N-BK7	30/70	700 - 1100	3.00	#48-391	€165,00 Mengenrabatte	20+ In Stock

-	12.5 x 17.5	N-BK7	40/60	700 - 1100	3.00	#68-384	€165,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	12.5 x 17.5	N-BK7	50/50	700 - 1100	3.00	#47-025	€149,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	12.5 x 17.5	N-BK7	60/40	700 - 1100	3.00	#68-402	€165,00 Mengenrabatte	11 In Stock
-	12.5 x 17.5	N-BK7	70/30	700 - 1100	3.00	#48-397	€165,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	12.5 x 17.5	N-BK7	80/20	700 - 1100	3.00	#68-420	€179,00 Mengenrabatte	14 In Stock
25.00	-	N-BK7	20/80	700 - 1100	3.00	#68-368	€179,00 Mengenrabatte	Kontakt
25.00	-	N-BK7	30/70	700 - 1100	3.00	#47-242	€165,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	-	N-BK7	40/60	700 - 1100	3.00	#68-386	€165,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	-	N-BK7	50/50	700 - 1100	3.00	#45-853	€149,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	-	N-BK7	60/40	700 - 1100	3.00	#68-404	€165,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	-	N-BK7	70/30	700 - 1100	3.00	#48-399	€165,00 Mengenrabatte	3 In Stock
25.00	-	N-BK7	80/20	700 - 1100	3.00	#68-422	€179,00 Mengenrabatte	7 In Stock
-	25.0 x 25.0	N-BK7	20/80	700 - 1100	3.00	#68-370	€202,00 Mengenrabatte	3 In Stock
-	25.0 x 25.0	N-BK7	30/70	700 - 1100	3.00	#48-899	€188,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	25.0 x 25.0	N-BK7	40/60	700 - 1100	3.00	#68-388	€188,00 Mengenrabatte	17 In Stock
-	25.0 x 25.0	N-BK7	50/50	700 - 1100	3.00	#48-903	€169,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	25.0 x 25.0	N-BK7	60/40	700 - 1100	3.00	#68-406	€188,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	25.0 x 25.0	N-BK7	70/30	700 - 1100	3.00	#48-907	€188,00 Mengenrabatte	12 In Stock
-	25.0 x 25.0	N-BK7	80/20	700 - 1100	3.00	#68-424	€202,00 Mengenrabatte	9 In Stock
-	25.0 x 38.0	N-BK7	20/80	700 - 1100	3.00	#68-372	€221,00 Mengenrabatte	9 In Stock
-	25.0 x 38.0	N-BK7	30/70	700 - 1100	3.00	#48-393	€200,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	25.0 x 38.0	N-BK7	40/60	700 - 1100	3.00	#68-390	€200,00 Mengenrabatte	6 In Stock
-	25.0 x 38.0	N-BK7	50/50	700 - 1100	3.00	#47-026	€181,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	25.0 x 38.0	N-BK7	60/40	700 - 1100	3.00	#68-408	€200,00 Mengenrabatte	6 In Stock
-	25.0 x 38.0	N-BK7	70/30	700 - 1100	3.00	#48-401	€200,00 Mengenrabatte	12 In Stock

-	25.0 x 38.0	N-BK7	80/20	700 - 1100	3.00	#68-426	€221,00 Mengenrabatte	16 In Stock
-	25.2 x 35.6	N-BK7	50/50	700 - 1100	1.00	#29-966	€181,00 Mengenrabatte	9 In Stock
-	35.0 x 35.0	N-BK7	20/80	700 - 1100	3.00	#68-374	€241,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	35.0 x 35.0	N-BK7	30/70	700 - 1100	3.00	#49-753	€224,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	35.0 x 35.0	N-BK7	40/60	700 - 1100	3.00	#68-392	€224,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	35.0 x 35.0	N-BK7	50/50	700 - 1100	3.00	#49-755	€202,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	35.0 x 35.0	N-BK7	60/40	700 - 1100	3.00	#68-410	€224,00 Mengenrabatte	17 In Stock
-	35.0 x 35.0	N-BK7	70/30	700 - 1100	3.00	#49-757	€224,00 Mengenrabatte	5 In Stock
-	35.0 x 35.0	N-BK7	80/20	700 - 1100	3.00	#68-428	€241,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	50.0 x 50.0	N-BK7	30/70	700 - 1100	3.00	#47-243	€307,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	50.0 x 50.0	N-BK7	50/50	700 - 1100	3.00	#45-855	€277,00 Mengenrabatte	15 In Stock
-	50.0 x 50.0	N-BK7	20/80	700 - 1100	3.00	#68-376	€332,00 Mengenrabatte	14 In Stock
-	50.0 x 50.0	N-BK7	40/60	700 - 1100	3.00	#68-394	€307,00 Mengenrabatte	14 In Stock
-	50.0 x 50.0	N-BK7	60/40	700 - 1100	3.00	#68-412	€307,00 Mengenrabatte	14 In Stock
-	50.0 x 50.0	N-BK7	70/30	700 - 1100	3.00	#48-403	€307,00 Mengenrabatte	7 In Stock
-	50.0 x 50.0	N-BK7	80/20	700 - 1100	3.00	#68-430	€332,00 Mengenrabatte	15 In Stock
-	50.0 x 75.0	N-BK7	20/80	700 - 1100	3.00	#68-378	€381,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	50.0 x 75.0	N-BK7	30/70	700 - 1100	3.00	#62-884	€349,00 Mengenrabatte	9 In Stock
-	50.0 x 75.0	N-BK7	40/60	700 - 1100	3.00	#68-396	€349,00 Mengenrabatte	7 In Stock
-	50.0 x 75.0	N-BK7	50/50	700 - 1100	3.00	#62-885	€318,00 Mengenrabatte	11 In Stock
-	50.0 x 75.0	N-BK7	60/40	700 - 1100	3.00	#68-414	€349,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	50.0 x 75.0	N-BK7	70/30	700 - 1100	3.00	#62-886	€349,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	50.0 x 75.0	N-BK7	80/20	700 - 1100	3.00	#68-432	€381,00 Mengenrabatte	Kontakt
-	75.0 x 75.0	N-BK7	20/80	700 - 1100	3.00	#68-380	€423,00 Mengenrabatte	20+ In Stock

-	75.0 x 75.0	N-BK7	30/70	700 - 1100	3.00	#48-901	€386,00 Mengenrabatte	16 In Stock
-	75.0 x 75.0	N-BK7	40/60	700 - 1100	3.00	#68-398	€386,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	75.0 x 75.0	N-BK7	50/50	700 - 1100	3.00	#48-905	€351,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	75.0 x 75.0	N-BK7	60/40	700 - 1100	3.00	#68-416	€386,00 Mengenrabatte	14 In Stock
-	75.0 x 75.0	N-BK7	70/30	700 - 1100	3.00	#48-909	€386,00 Mengenrabatte	10 In Stock
-	75.0 x 75.0	N-BK7	80/20	700 - 1100	3.00	#68-434	€423,00 Mengenrabatte	9 In Stock
12.50	-	N-BK7	30/70	400 - 700	1.00	#35-931	€118,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	12.5 x 17.5	N-BK7	30/70	400 - 700	1.00	#35-932	€149,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	-	N-BK7	30/70	400 - 700	1.00	#35-933	€149,00 Mengenrabatte	9 In Stock
-	25.0 x 25.0	N-BK7	30/70	400 - 700	1.00	#35-934	€172,00 Mengenrabatte	11 In Stock
-	25.0 x 38.0	N-BK7	30/70	400 - 700	1.00	#35-935	€188,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	35.0 x 35.0	N-BK7	30/70	400 - 700	1.00	#35-936	€206,00 Mengenrabatte	14 In Stock
-	50.0 x 50.0	N-BK7	30/70	400 - 700	1.00	#35-937	€290,00 Mengenrabatte	3 In Stock
-	50.0 x 75.0	N-BK7	30/70	400 - 700	1.00	#35-938	€332,00 Mengenrabatte	7 In Stock
-	75.0 x 75.0	N-BK7	30/70	400 - 700	1.00	#35-939	€372,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	-	N-BK7	50/50	400 - 700	1.00	#35-940	€109,00 Mengenrabatte	6 In Stock
-	12.5 x 17.5	N-BK7	50/50	400 - 700	1.00	#35-941	€136,00 Mengenrabatte	14 In Stock
25.00	-	N-BK7	50/50	400 - 700	1.00	#35-942	€136,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	25.0 x 25.0	N-BK7	50/50	400 - 700	1.00	#35-943	€156,00 Mengenrabatte	11 In Stock
-	25.0 x 38.0	N-BK7	50/50	400 - 700	1.00	#35-944	€169,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	25.2 x 35.6	N-BK7	50/50	400 - 700	1.00	#29-965	€169,00 Mengenrabatte	15 In Stock
-	35.0 x 35.0	N-BK7	50/50	400 - 700	1.00	#35-945	€190,00 Mengenrabatte	11 In Stock
-	50.0 x 50.0	N-BK7	50/50	400 - 700	1.00	#35-946	€263,00 Mengenrabatte	13 In Stock
-	50.0 x 75.0	N-BK7	50/50	400 - 700	1.00	#35-947	€303,00 Mengenrabatte	14 In Stock
-	75.0 x 75.0	N-BK7	50/50	400 - 700	1.00	#35-948	€338,00 Mengenrabatte	20+ In Stock

12.50	-	N-BK7	70/30	400 - 700	1.00	#35-949	€118,00 Mengenrabatte	11 In Stock
-	12.5 x 17.5	N-BK7	70/30	400 - 700	1.00	#35-950	€149,00 Mengenrabatte	6 In Stock
25.00	-	N-BK7	70/30	400 - 700	1.00	#35-951	€149,00 Mengenrabatte	10 In Stock
-	25.0 x 25.0	N-BK7	70/30	400 - 700	1.00	#35-952	€172,00 Mengenrabatte	Kontakt
-	25.0 x 38.0	N-BK7	70/30	400 - 700	1.00	#35-953	€188,00 Mengenrabatte	14 In Stock
-	35.0 x 35.0	N-BK7	70/30	400 - 700	1.00	#35-954	€206,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	50.0 x 50.0	N-BK7	70/30	400 - 700	1.00	#35-955	€290,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	50.0 x 75.0	N-BK7	70/30	400 - 700	1.00	#35-956	€332,00 Mengenrabatte	2 In Stock
-	75.0 x 75.0	N-BK7	70/30	400 - 700	1.00	#35-957	€372,00 Mengenrabatte	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com