

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Spiegel](#) / [Spezialspiegel](#)

TECHSPEC® 90°-Spezialspiegel



- Teilt das Eingangsbild in zwei Strahlengänge unter einem Winkel von 180°
- Diverse Größen und breitbandige Beschichtungen lieferbar
- Verschiedene andere [rechtwinklige Prismen](#) ebenfalls lieferbar

Spezifikationen


Physikalische und mechanische Eigenschaften

Toleranz Größe (mm):	±0.1	Fase:	Protective as needed
Freie Apertur (%):	90.00		

Optische Eigenschaften

Substrat:	N-BK7		
Oberflächenqualität:	40-20	Winkeltoleranz (Bogenminuten):	±2
Art der Beschichtung:	Metal	Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:	1.25
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:	0.50		

Technische Informationen



Produkte

CA (mm)	Länge Katheten (mm)	Länge Hypotenuse (mm)	Beschichtung	Artikelnummer	Preis	Kaufen
2.7	3.00	4.20	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	#25-686	€107,12 Mengenrabatte	Kontakt
4.6	5.00	7.10	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	#49-412	€115,36 Mengenrabatte	5 In Stock
5.6	6.25	8.80	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	#25-687	€115,36 Mengenrabatte	Kontakt
9.0	10.00	14.10	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	#47-004	€130,81 Mengenrabatte	20+ In Stock
11.2	12.50	17.70	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	#25-688	€136,99 Mengenrabatte	3 In Stock
13.5	15.00	21.20	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	#49-413	€144,20 Mengenrabatte	10 In Stock
19.4	20.00	28.30	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	#49-414	€160,68 Mengenrabatte	20+ In Stock
24.4	25.00	35.40	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	#47-005	€174,07 Mengenrabatte	20+ In Stock
27.0	30.00	42.40	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	#25-689	€214,24 Mengenrabatte	2 In Stock
31.5	35.00	49.50	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	#25-690	€267,80 Mengenrabatte	Kontakt
36.0	40.00	56.60	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	#25-691	€321,36 Mengenrabatte	4 In Stock
49.4	50.00	70.70	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	#47-006	€385,22 Mengenrabatte	5 In Stock
73.5	75.00	106.10	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	#47-309	€487,19 Mengenrabatte	5 In Stock

2.7	3.00	4.20	Protected Gold (700-10000nm)	#25-692	€125,66 Mengenrabatte	Kontakt
4.6	5.00	7.10	Protected Gold (700-10000nm)	#65-847	€133,90 Mengenrabatte	5 In Stock
5.6	6.25	8.80	Protected Gold (700-10000nm)	#25-693	€133,90 Mengenrabatte	4 In Stock
9.0	10.00	14.10	Protected Gold (700-10000nm)	#47-237	€150,38 Mengenrabatte	12 In Stock
11.2	12.50	17.70	Protected Gold (700-10000nm)	#25-694	€155,53 Mengenrabatte	Kontakt
13.5	15.00	21.20	Protected Gold (700-10000nm)	#65-848	€163,77 Mengenrabatte	1 In Stock
19.4	20.00	28.30	Protected Gold (700-10000nm)	#65-849	€179,22 Mengenrabatte	1 In Stock
24.0	25.00	35.40	Protected Gold (700-10000nm)	#47-238	€192,61 Mengenrabatte	5 In Stock
27.0	30.00	42.40	Protected Gold (700-10000nm)	#25-695	€241,02 Mengenrabatte	1 In Stock
31.5	35.00	49.50	Protected Gold (700-10000nm)	#25-696	€294,58 Mengenrabatte	1 In Stock
36.0	40.00	56.60	Protected Gold (700-10000nm)	#25-697	€337,84 Mengenrabatte	2 In Stock
49.0	50.00	70.70	Protected Gold (700-10000nm)	#47-239	€418,18 Mengenrabatte	4 In Stock
73.5	75.00	106.10	Protected Gold (700-10000nm)	#47-310	€520,15 Mengenrabatte	4 In Stock

[#21-185 Ausverkauf](#)



Ausverkauf

Die Verfügbarkeit der Produkte ist begrenzt, deshalb greifen Sie schnell zu bevor sie vergriffen sind. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass reduzierte Artikel vom Umtausch leider ausgeschlossen sind. Bis zu 80 % Rabatt auf ausgewählte Produkte. Kein Gutscheincode erforderlich!

4.6

5.00

7.10

Protected Silver
(450-10000nm)

€123,60
[Mengenrabatte](#)

Kontakt

[#21-186 Ausverkauf](#)



Ausverkauf

Die Verfügbarkeit der Produkte ist begrenzt, deshalb greifen Sie schnell zu bevor sie vergriffen sind. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass reduzierte Artikel vom Umtausch leider ausgeschlossen sind. Bis zu 80 % Rabatt auf ausgewählte Produkte. Kein Gutscheincode erforderlich!

9.0

10.00

14.10

Protected Silver
(450-10000nm)

€139,05
[Mengenrabatte](#)

Kontakt

[#21-187 Ausverkauf](#)



Ausverkauf

Die Verfügbarkeit der Produkte ist begrenzt, deshalb greifen Sie schnell zu bevor sie vergriffen sind. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass reduzierte Artikel vom Umtausch leider ausgeschlossen sind. Bis zu 80 % Rabatt auf ausgewählte Produkte. Kein Gutscheincode erforderlich!

13.5	15.00	21.20	Protected Silver (450-10000nm)	€103,98	5 In Stock
------	-------	-------	--------------------------------	---------	------------

[#25-703 Ausverkauf](#)



Ausverkauf

Die Verfügbarkeit der Produkte ist begrenzt, deshalb greifen Sie schnell zu bevor sie vergriffen sind. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass reduzierte Artikel vom Umtausch leider ausgeschlossen sind. Bis zu 80 % Rabatt auf ausgewählte Produkte. Kein Gutscheincode erforderlich!

36.0	40.00	56.60	Protected Silver (450-10000nm)	€316,21 Mengenrabatte	1 In Stock
------	-------	-------	--------------------------------	--	------------

2.7	3.00	4.20	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	#25-704	€107,12 Mengenrabatte	7 In Stock
4.5	5.00	7.10	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	#25-705	€115,36 Mengenrabatte	Kontakt
5.6	6.25	8.80	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	#25-706	€115,36 Mengenrabatte	1 In Stock
9.0	10.00	14.10	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	#25-707	€130,81 Mengenrabatte	Kontakt
11.2	12.50	17.70	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	#25-708	€136,99 Mengenrabatte	3 In Stock
13.5	15.00	21.20	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	#25-709	€144,20 Mengenrabatte	1 In Stock
18.0	20.00	28.30	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	#25-710	€160,68 Mengenrabatte	Kontakt
22.5	25.00	35.40	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	#25-711	€174,07 Mengenrabatte	1 In Stock
27.0	30.00	42.40	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	#25-712	€214,24 Mengenrabatte	5 In Stock
31.5	35.00	49.50	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	#25-713	€267,80 Mengenrabatte	1 In Stock
36.0	40.00	56.60	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	#25-714	€321,36 Mengenrabatte	1 In Stock
45.0	50.00	70.70	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	#25-715	€385,22 Mengenrabatte	1 In Stock
67.5	75.00	106.10	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	#25-716	€487,19 Mengenrabatte	2 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Telefonnr.: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com