

[Alle Produkte](#) / [Testcharts](#) / [Auflösungstestbilder](#)

Präzise Strichgitter auf Opalglasscheibchen



- Chrom auf Opalglas
- Zur Bestimmung der Auflösung reflektierender Systeme
- Enge Toleranzen

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:	Pattern Location is Centered	NIST-Zertifikat:	No
-----------------	------------------------------	-------------------------	----

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Toleranz Größe (Zoll):	±0.100	Länge (mm):	25.40
Mustergröße (mm):	12.7 x 25.4	Dicke (mm):	1.52 ±0.100
Breite (mm):	76.20		

Optische Eigenschaften

Beschichtung:	Vacuum Deposited Chrome		
Substrat:	Opal Glass	Optische Dichte OD:	>3.0
Oberflächenqualität:	40-20		

Technische Informationen

Produkte

Titel	Artikelnummer	Preis	Kaufen
5 lp/mm 1" x 3", präzise Strichgitter auf Glasscheibchen	#59-544	€265,74 Mengenrabatte	1 In Stock
10 lp/mm 1" x 3", präzise Strichgitter auf Glasscheibchen	#59-545	€272,95 Mengenrabatte	1 In Stock
20 lp/mm 1" x 3", präzise Strichgitter auf Glasscheibchen	#59-546	€283,25 Mengenrabatte	3 In Stock
40 lp/mm 1" x 3", präzise Strichgitter auf Glasscheibchen	#59-547	€288,40 Mengenrabatte	2 In Stock
80 lp/mm 1" x 3", präzise Strichgitter auf Glasscheibchen	#59-548	€293,55 Mengenrabatte	5 In Stock
100 lp/mm 1" x 3", präzise Strichgitter auf Glasscheibchen	#59-549	€319,30 Mengenrabatte	1 In Stock
120 lp/mm 1" x 3", präzise Strichgitter auf Glasscheibchen	#59-550	€333,72 Mengenrabatte	1 In Stock
150 lp/mm 1" x 3", präzise Strichgitter auf Glasscheibchen	#59-551	€347,11 Mengenrabatte	2 In Stock
200 lp/mm 1" x 3", präzise Strichgitter auf Glasscheibchen	#59-552	€399,64 Mengenrabatte	2 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Telefonnr.: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com