


[Alle Produkte](#) / [Lichtquellen und Beleuchtung](#) / [Beleuchtung für Bildverarbeitung](#) / [Ringlichter](#)

## Advanced Illumination LED-Dunkelfeld- / Hellfeldringlichter

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)

- Sowohl diffuse Hell- als auch Dunkelfeldbeleuchtung
- Kann einzeln oder gleichzeitig eingeschaltet werden
- Mit fester Intensität und geblitzt erhältlich

## Spezifikationen

### Produktdetails

Lebensdauer der LED (Stunden):	50,000	Anzahl LEDs:	64.00
Beleuchtungsart:	LED Illuminator	Hinweis:	Optional Manual Intensity Adjustment <a href="#">#86-887</a> and <a href="#">#89-555</a> are Available
Hersteller:	Advanced Illumination	Gehäusegeometrie:	Ring Light
Betriebsmodus:	Constant		

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):	100.00		
Höhe (mm):	33.7	Innendurchmesser (mm):	55.5
Außendurchmesser (mm):	100.00		

### Optische Eigenschaften

Arbeitsabstand (mm):	6 - 64
----------------------	--------

### Elektronische Spezifikationen

Maximale Triggerfrequenz (Hz):	30.00
--------------------------------	-------

### Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:	Flying Leads
Power Supply Required and Sold Separately: USA: <a href="#">#66-855</a> Europe: <a href="#">#66-855</a> Japan: <a href="#">#89-513</a> Korea: <a href="#">#33-773</a> China: <a href="#">#66-855</a>	
Stromversorgung:	

### Gewinde & Montage

Mount:	Barrel Mount
Gewinde:	M4 x 4

### Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):	0-65
--------------------------	------

## **Technische Informationen**

## Produkte

Farbe	Wellenlänge (nm)	Durchm. (mm)	Betriebsmodus	Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
White	-	100.00	Constant	55.5	100.00	<a href="#">#66-787</a>	€1.295,00	Kontakt
IR	880.00	100.00	Constant	55.5	100.00	<a href="#">#66-789</a>	€1.295,00	Kontakt



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK  
Telefonnr.: 1-800-363-1992 : [www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)