

[Alle Produkte](#) / [Reduzierte Produkte](#) / [Reduzierte Produkte: Optik](#)

Commercial Grade Reflective Neutral Density Filters



- Feature Standard Designs and Specifications
- Constant Density Values Across the Surface
- For More Options, View Precision Quality [Reflective Neutral Density Filters](#)

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Dicke (mm):	1.00 ±0.25	Parallelität (Bogenminuten):	±3
Toleranz Größe (mm):	±0.3	Freie Apertur (%):	>90

Optische Eigenschaften

Substrat:	Borosilicate	Beschichtung:	Metallic Based ND
Toleranz optische Dichte (%):	±10		

Technische Informationen

Produkte

Durchm. (mm)	Optische Dicke OD	Dicke (mm)	Transmission (%)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
#27-922 Ausverkauf						
12.70	1.5	1.00	3.00		€21,37	Kontakt

Ausverkauf

Die Verfügbarkeit der Produkte ist begrenzt, deshalb greifen Sie schnell zu bevor sie vergriffen sind. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass reduzierte Artikel vom Umtausch leider ausgeschlossen sind. Bis zu 80 % Rabatt auf ausgewählte Produkte. Kein Gutscheincode erforderlich!

[#27-926 Ausverkauf](#)



Ausverkauf

Die
Verfügbarkeit
der Produkte ist
begrenzt,
deshalb greifen
Sie schnell zu
bevor sie
vergriffen sind.
Wir bitten um Ihr
Verständnis,
dass reduzierte
Artikel vom
Umtausch leider
ausgeschlossen
sind. Bis zu 80
% Rabatt auf
ausgewählte
Produkte. Kein
Gutscheincode
erforderlich!

25.40 0.1 1.00 79.00 €7,70 €15,40 6 In Stock

[#27-932 Ausverkauf](#)



Ausverkauf

Die
Verfügbarkeit
der Produkte ist
begrenzt,
deshalb greifen
Sie schnell zu
bevor sie
vergriffen sind.
Wir bitten um Ihr
Verständnis,
dass reduzierte
Artikel vom
Umtausch leider
ausgeschlossen
sind. Bis zu 80
% Rabatt auf
ausgewählte
Produkte. Kein
Gutscheincode
erforderlich!

25.40 2.5 1.00 0.3 €7,70 €15,40 1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com