

[Alle Produkte](#) / [Laseroptiken](#) / [Laserstrahlaufweiter](#) / [Vega® Strahlaufweiter](#)

TECHSPEC® Vega® Strahlaufweiter für Laserlinien



- AR-beschichtet für Laserwellenlängen: 266 nm, 355 nm, 405 nm, 532 nm, 1064 nm und 1940 nm
- Feste Vergrößerungen von 1,5X - 20X erhältlich
- Einstellbare Divergenz mittels rotierender Optik

Spezifikationen

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°): 0

Einstellbare Strahldivergenz: Rotating Optics

Technische Informationen

Produkte

DWL (nm)	Aufweitung	Wellenlängenbereich (nm)	Eingangsapertur (mm)	Ausgangsapertur (mm)	Substrat	Artikelnummer	Preis	Kaufen
266	2X	250 - 280	10	23	Fused Silica	#35-092	€391,40 Mengenrabatte	5 In Stock
266	3X	250 - 280	10	23	Fused Silica	#35-096	€391,40 Mengenrabatte	3 In Stock
266	4X	250 - 280	7.5	26	Fused Silica	#19-401	€406,85	1 In Stock
266	5X	250 - 280	7.5	26	Fused Silica	#35-100	€504,70 Mengenrabatte	2 In Stock
266	7X	250 - 280	7.5	26	Fused Silica	#35-108	€504,70 Mengenrabatte	14 In Stock
266	10X	250 - 280	7.5	32	Fused Silica	#35-114	€520,15 Mengenrabatte	2 In Stock
355	1.5X	340 - 380	10	23	Fused Silica	#12-873	€370,80 Mengenrabatte	5 In Stock
355	2X	340 - 380	10	23	Fused Silica	#35-093	€391,40 Mengenrabatte	1 In Stock
355	3X	340 - 380	10	23	Fused Silica	#35-097	€391,40 Mengenrabatte	15 In Stock
355	4X	340 - 380	7.5	26	Fused Silica	#19-402	€406,85	1 In Stock
355	5X	340 - 380	7.5	26	Fused Silica	#35-101	€504,70 Mengenrabatte	1 In Stock
355	7X	340 - 380	7.5	26	Fused Silica	#35-109	€504,70 Mengenrabatte	1 In Stock
355	10X	340 - 380	7.5	26	Fused Silica	#35-115	€520,15 Mengenrabatte	2 In Stock
355	20X	340 - 380	4.5	32	Fused Silica	#35-119	€834,30 Mengenrabatte	Kontakt
405	10X	375 - 435	7.5	26	Fused Silica	#37-999	€504,70 Mengenrabatte	3 In Stock
532	1.5X	500 - 570	10	23	Fused Silica	#12-874	€360,50 Mengenrabatte	10 In Stock
532	2X	500 - 570	10	23	Fused Silica	#35-094	€375,95 Mengenrabatte	2 In Stock
532	3X	500 - 570	10	23	Fused Silica	#35-098	€375,95 Mengenrabatte	5 In Stock
532	4X	500 - 570	7.5	26	Fused Silica	#19-403	€406,85	2 In Stock
532	5X	500 - 570	7.5	26	Fused Silica	#35-102	€494,40 Mengenrabatte	3 In Stock
532	7X	500 - 570	7.5	26	Fused Silica	#35-112	€494,40 Mengenrabatte	Kontakt
532	10X	500 - 570	7.5	26	Fused Silica	#35-116	€509,85 Mengenrabatte	2 In Stock
532	20X	500 - 570	4.5	32	Fused Silica	#35-120	€824,00 Mengenrabatte	4 In Stock
1064	1.5X	1000 - 1140	8	23	Fused Silica	#12-875	€360,50 Mengenrabatte	8 In Stock

1064	2X	1000 - 1140	8	23	Fused Silica	#35-095	€375,95 Mengenrabatte	5 In Stock
1064	3X	1000 - 1140	8	23	Fused Silica	#35-099	€375,95 Mengenrabatte	8 In Stock
1064	4X	1000 - 1140	7.1	26	Fused Silica	#19-404	€406,85	3 In Stock
1064	5X	1000 - 1140	7.1	26	Fused Silica	#35-103	€494,40 Mengenrabatte	5 In Stock
1064	7X	1000 - 1140	7.1	26	Fused Silica	#35-113	€494,40 Mengenrabatte	2 In Stock
1064	10X	1000 - 1140	5.45	26	Fused Silica	#35-117	€509,85 Mengenrabatte	2 In Stock
1064	20X	1000 - 1140	4.5	32	Fused Silica	#35-121	€824,00 Mengenrabatte	2 In Stock
Broadband	2X	1900 - 2100	10	23	Fused Silica	#37-357	€782,80 Mengenrabatte	1 In Stock
Broadband	3X	1900 - 2100	10	23	Fused Silica	#37-341	€782,80 Mengenrabatte	2 In Stock
Broadband	2X	1900 - 2100	10	23	Fused Silica	#37-376	€654,05 Mengenrabatte	3 In Stock
Broadband	3X	1900 - 2100	10	23	Fused Silica	#37-377	€654,05 Mengenrabatte	2 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com