

[Alle Produkte](#) / [Laseroptiken](#) / [Laserpolarisationsfilter](#)

Optische Free-Space-Isolatoren



- Erstklassige Stabilität durch Isolierung von bis zu 67 dB
- Bis zu 92% Transmission für maximale Leistung
- 4,7 mm Eingangsapertur

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):	4.7
------------------------	-----

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):	+15 to +40
--------------------------	------------

Technische Informationen

Produkte

Typ	DWL (nm)	Wellenlängenbereich (nm)	Transmission (%)	Typische Isolation bei Designwellenlänge (dB)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
Single Stage Optical Isolator	405	395 - 425	92 (typical)	43	#35-969	€2.477,15	3 In Stock
Single Stage Optical Isolator	460	450 - 480	92	43	#72-630	€1.972,45	1 In Stock
Single Stage Optical Isolator	650	630 - 670	92	43	#35-970	€2.085,75	1 In Stock
Single Stage Optical Isolator	690	670 - 710	92	43	#35-971	€2.085,75	Kontakt
Single Stage Optical Isolator	780	750 - 810	92 (typical)	43	#35-973	€2.477,15	1 In Stock
Dual Stage Optical Isolator	660	640 - 680	90 (typical)	67	#35-980	€3.342,35	3 In Stock
Dual Stage Optical Isolator	700	680 - 720	90	67	#35-981	€2.987,00	1 In Stock
Single Stage Optical Isolator	730	710 - 750	92	43	#35-972	€2.178,45	1 In Stock
Dual Stage Optical Isolator	740	720 - 760	90	67	#35-982	€2.987,00	1 In Stock
Dual Stage Optical Isolator	780	760 - 805	90 (typical)	67	#35-983	€3.342,35	3 In Stock
Dual Stage Optical Isolator	820	800 - 865	90 (typical)	67	#35-984	€3.553,50	1 In Stock
Single Stage Optical Isolator	835	810 - 860	92	43	#35-974	€2.178,45	Kontakt

Dual Stage Optical Isolator	880	860 - 930	90	67	#35-985	€3.471,10	1 In Stock
Single Stage Optical Isolator	885	860 - 910	92	43	#35-975	€2.652,25	1 In Stock
Single Stage Optical Isolator	945	905 - 985	92	43	#35-976	€2.605,90	Kontakt
Dual Stage Optical Isolator	950	930 - 995	90	67	#35-986	€3.471,10	1 In Stock
Single Stage Optical Isolator	1015	1015	92	43	#72-631	€2.734,65	Kontakt
Dual Stage Optical Isolator	1020	995 - 1050	90	67	#35-987	€4.439,30	Kontakt
Dual Stage Optical Isolator	1070	1050 - 1100	90 (typical)	67	#35-988	€4.964,60	1 In Stock
Single Stage Optical Isolator	1150	1100 - 1200	92	43	#35-977	€2.363,85	3 In Stock
Single Stage Optical Isolator	1250	1200 - 1300	92	43	#35-978	€2.363,85	1 In Stock
Single Stage Optical Isolator	1350	1300 - 1400	92	43	#35-979	€2.363,85	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com