


[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Spiegel](#) / [Planspiegel](#) / [Präzise polierte Metallbeschichtungen](#)

TECHSPEC® $\lambda/20$ -Oberflächenspiegel



- Präzise Substrate aus Quarzglas
- Oberflächenqualität 20-10
- Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient

Spezifikationen


Physikalische und mechanische Eigenschaften

Rückseite:	Commercial Polish	Freie Apertur (%):	90.00
Kanten:	Ground, protective bevel as needed	Parallelität (Bogensekunden):	30.00

Optische Eigenschaften

Substrat:	Fused Silica (Corning 7980)	Oberflächenqualität:	20-10
Art der Beschichtung:	Metal		

Technische Informationen



Produkte

Durchm. (mm)	Oberflächenebenheit (P-V)	Größe (mm)	Beschichtungsspezifikation	Beschichtung	Dicke (mm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
10.00	$\lambda/20$	-	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650\text{nm}$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	2.00	#34-354	€128,75 Mengenrabatte	9 In Stock
10.00	$\lambda/20$	-	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000\text{nm}$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000\text{nm}$	Protected Gold (700-10000nm)	2.00	#34-370	€158,62 Mengenrabatte	1 In Stock
10.00	$\lambda/20$	-	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 2000\text{nm}$ $R_{avg} > 98\% @ 2000 - 10,000\text{nm}$	Protected Silver (450-10000nm)	2.00	#34-386	€153,47 Mengenrabatte	5 In Stock
10.00	$\lambda/20$ (flatness pre-coating)	-	$R_{avg} > 85\% @ 250 - 700\text{nm}$ $R_{avg} > 89\% @ 250 - 450\text{nm}$	UV Enhanced Aluminum (250-700nm)	2.00	#70-285	€128,75 Mengenrabatte	2 In Stock
-	$\lambda/20$	10.0 x 10.0	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650\text{nm}$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	2.00	#34-355	€128,75 Mengenrabatte	4 In Stock
-	$\lambda/20$	10.0 x 10.0	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000\text{nm}$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000\text{nm}$	Protected Gold (700-10000nm)	2.00	#34-371	€158,62 Mengenrabatte	Kontakt
-	$\lambda/20$	10.0 x 10.0	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 2000\text{nm}$ $R_{avg} > 98\% @ 2000 - 10,000\text{nm}$	Protected Silver (450-10000nm)	2.00	#34-387	€153,47 Mengenrabatte	3 In Stock
-	$\lambda/20$ (flatness pre-coating)	10.00 x 10.00	$R_{avg} > 85\% @ 250 - 700\text{nm}$ $R_{avg} > 89\% @ 250 - 450\text{nm}$	UV Enhanced Aluminum (250-700nm)	2.00	#70-286	€128,75 Mengenrabatte	3 In Stock
15.00	$\lambda/20$	-	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650\text{nm}$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	3.00	#34-356	€135,96 Mengenrabatte	1 In Stock
15.00	$\lambda/20$	-	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000\text{nm}$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000\text{nm}$	Protected Gold (700-10000nm)	3.00	#34-372	€174,07 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	$\lambda/20$	-	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 2000\text{nm}$ $R_{avg} > 98\% @ 2000 - 10,000\text{nm}$	Protected Silver (450-10000nm)	3.00	#34-388	€158,62 Mengenrabatte	Kontakt
15.00	$\lambda/20$ (flatness pre-coating)	-	$R_{avg} > 85\% @ 250 - 700\text{nm}$ $R_{avg} > 89\% @ 250 - 450\text{nm}$	UV Enhanced Aluminum (250-700nm)	3.00	#70-287	€135,96 Mengenrabatte	4 In Stock
-	$\lambda/20$	15.0 x 15.0	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650\text{nm}$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	3.00	#34-357	€135,96 Mengenrabatte	2 In Stock
-	$\lambda/20$	15.0 x 15.0	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000\text{nm}$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000\text{nm}$	Protected Gold (700-10000nm)	3.00	#34-373	€174,07 Mengenrabatte	2 In Stock
-	$\lambda/20$	15.0 x 15.0	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 2000\text{nm}$ $R_{avg} > 98\% @ 2000 - 10,000\text{nm}$	Protected Silver (450-10000nm)	3.00	#34-389	€158,62 Mengenrabatte	Kontakt
-	$\lambda/20$ (flatness pre-coating)	15.00 x 15.00	$R_{avg} > 85\% @ 250 - 700\text{nm}$ $R_{avg} > 89\% @ 250 - 450\text{nm}$	UV Enhanced Aluminum (250-700nm)	3.00	#70-288	€135,96 Mengenrabatte	4 In Stock
20.00	$\lambda/20$	-	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650\text{nm}$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	3.00	#34-358	€148,32 Mengenrabatte	Kontakt
20.00	$\lambda/20$	-	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000\text{nm}$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000\text{nm}$	Protected Gold (700-10000nm)	3.00	#34-374	€181,28 Mengenrabatte	14 In Stock
20.00	$\lambda/20$	-	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 2000\text{nm}$ $R_{avg} > 98\% @ 2000 - 10,000\text{nm}$	Protected Silver (450-10000nm)	3.00	#34-390	€176,13 Mengenrabatte	Kontakt
20.00	$\lambda/20$ (flatness pre-coating)	-	$R_{avg} > 85\% @ 250 - 700\text{nm}$ $R_{avg} > 89\% @ 250 - 450\text{nm}$	UV Enhanced Aluminum (250-700nm)	3.00	#70-289	€148,32 Mengenrabatte	3 In Stock

-	$\lambda/20$	20.0 x 20.0	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	3.00	#34-359	€148,32 Mengenrabatte	11 In Stock
-	$\lambda/20$	20.0 x 20.0	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	3.00	#34-375	€181,28 Mengenrabatte	1 In Stock
-	$\lambda/20$	20.0 x 20.0	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 2000nm$ $R_{avg} > 98\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	3.00	#34-391	€176,13 Mengenrabatte	Kontakt
#70-290 Neu  Neu Bereits vor dem Erscheinen im neuen Katalog online erhältlich. Profitieren Sie als einer der Ersten!								
-	$\lambda/20$ (flatness pre-coating)	20.0 x 20.00	$R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$ $R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$	UV Enhanced Aluminum (250- 700nm)	3.00		€148,32 Mengenrabatte	2 In Stock
25.00	$\lambda/20$	-	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	4.00	#34-360	€153,47 Mengenrabatte	Kontakt
25.00	$\lambda/20$	-	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	4.00	#34-376	€227,63 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	$\lambda/20$	-	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 2000nm$ $R_{avg} > 98\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	4.00	#34-392	€196,73 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	$\lambda/20$ (flatness pre-coating)	-	$R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$ $R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$	UV Enhanced Aluminum (250- 700nm)	4.00	#70-291	€153,47 Mengenrabatte	Kontakt
-	$\lambda/20$	25.0 x 25.0	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	4.00	#34-361	€153,47 Mengenrabatte	Kontakt
-	$\lambda/20$	25.0 x 25.0	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	4.00	#34-377	€227,63 Mengenrabatte	3 In Stock
-	$\lambda/20$	25.0 x 25.0	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 2000nm$ $R_{avg} > 98\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	4.00	#34-393	€196,73 Mengenrabatte	1 In Stock
-	$\lambda/20$ (flatness pre-coating)	25.0 x 25.00	$R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$ $R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$	UV Enhanced Aluminum (250- 700nm)	4.00	#70-292	€153,47 Mengenrabatte	3 In Stock
30.00	$\lambda/20$	-	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	5.00	#34-362	€201,88 Mengenrabatte	7 In Stock
30.00	$\lambda/20$	-	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	5.00	#34-378	€270,89 Mengenrabatte	1 In Stock
30.00	$\lambda/20$	-	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 2000nm$ $R_{avg} > 98\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	5.00	#34-394	€224,54 Mengenrabatte	Kontakt
30.00	$\lambda/20$ (flatness pre-coating)	-	$R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$ $R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$	UV Enhanced Aluminum (250- 700nm)	5.00	#70-293	€201,88 Mengenrabatte	3 In Stock
-	$\lambda/20$	30.0 x 30.0	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	5.00	#34-363	€201,88 Mengenrabatte	1 In Stock

-	$\lambda/20$	30.0 x 30.0	$R_{avg} >96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} >96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	5.00	#34-379	€270,89 Mengenrabatte	Kontakt
-	$\lambda/20$	30.0 x 30.0	$R_{avg} >98\% @ 450 - 2000nm$ $R_{avg} >98\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	5.00	#34-395	€224,54 Mengenrabatte	Kontakt
-	$\lambda/20$ (flatness pre-coating)	30.00 x 30.00	$R_{avg} >85\% @ 250 - 700nm$ $R_{avg} >89\% @ 250 - 450nm$	UV Enhanced Aluminum (250-700nm)	5.00	#70-294	€201,88 Mengenrabatte	5 In Stock
40.00	$\lambda/20$	-	$R_{avg} >95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	5.00	#34-364	€242,05 Mengenrabatte	1 In Stock
40.00	$\lambda/20$	-	$R_{avg} >96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} >96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	5.00	#34-380	€321,36 Mengenrabatte	6 In Stock
40.00	$\lambda/20$	-	$R_{avg} >98\% @ 450 - 2000nm$ $R_{avg} >98\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	5.00	#34-396	€295,61 Mengenrabatte	2 In Stock
40.00	$\lambda/20$ (flatness pre-coating)	-	$R_{avg} >85\% @ 250 - 700nm$ $R_{avg} >89\% @ 250 - 450nm$	UV Enhanced Aluminum (250-700nm)	5.00	#70-295	€242,05 Mengenrabatte	4 In Stock
-	$\lambda/20$	40.0 x 40.0	$R_{avg} >95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	5.00	#34-365	€242,05 Mengenrabatte	Kontakt
-	$\lambda/20$	40.0 x 40.0	$R_{avg} >96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} >96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	5.00	#34-381	€321,36 Mengenrabatte	5 In Stock
-	$\lambda/20$	40.0 x 40.0	$R_{avg} >98\% @ 450 - 2000nm$ $R_{avg} >98\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	5.00	#34-397	€295,61 Mengenrabatte	Kontakt
-	$\lambda/20$ (flatness pre-coating)	40.00 x 40.00	$R_{avg} >85\% @ 250 - 700nm$ $R_{avg} >89\% @ 250 - 450nm$	UV Enhanced Aluminum (250-700nm)	5.00	#70-296	€242,05 Mengenrabatte	2 In Stock
50.00	$\lambda/20$	-	$R_{avg} >95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	5.00	#34-366	€258,53 Mengenrabatte	Kontakt
50.00	$\lambda/20$	-	$R_{avg} >96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} >96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	5.00	#34-382	€361,53 Mengenrabatte	2 In Stock
50.00	$\lambda/20$	-	$R_{avg} >98\% @ 450 - 2000nm$ $R_{avg} >98\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	5.00	#34-398	€329,60 Mengenrabatte	Kontakt
50.00	$\lambda/20$ (flatness pre-coating)	-	$R_{avg} >85\% @ 250 - 700nm$ $R_{avg} >89\% @ 250 - 450nm$	UV Enhanced Aluminum (250-700nm)	5.00	#70-297	€258,53 Mengenrabatte	4 In Stock
-	$\lambda/20$	50.0 x 50.0	$R_{avg} >95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	5.00	#34-367	€258,53 Mengenrabatte	4 In Stock
-	$\lambda/20$	50.0 x 50.0	$R_{avg} >96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} >96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	5.00	#34-383	€361,53 Mengenrabatte	2 In Stock
-	$\lambda/20$	50.0 x 50.0	$R_{avg} >98\% @ 450 - 2000nm$ $R_{avg} >98\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	5.00	#34-399	€329,60 Mengenrabatte	5 In Stock
-	$\lambda/20$ (flatness pre-coating)	50.00 x 50.00	$R_{avg} >85\% @ 250 - 700nm$ $R_{avg} >89\% @ 250 - 450nm$	UV Enhanced Aluminum (250-700nm)	5.00	#70-299	€258,53 Mengenrabatte	2 In Stock
75.00	$\lambda/20$	-	$R_{avg} >95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	7.50	#34-368	€540,75 Mengenrabatte	5 In Stock
75.00	$\lambda/20$	-	$R_{avg} >96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} >96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	7.50	#34-384	€700,40 Mengenrabatte	3 In Stock
75.00	$\lambda/20$	-	$R_{avg} >98\% @ 450 - 2000nm$ $R_{avg} >98\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	7.50	#34-400	€648,90 Mengenrabatte	5 In Stock

75.00	$\lambda/20$ (flatness pre-coating)	-	R _{avg} >85% @ 250 - 700nm R _{avg} >89% @ 250 - 450nm	UV Enhanced Aluminum (250-700nm)	7.50	#70-300	€540,75 Mengenrabatte	Kontakt
-	$\lambda/20$	75.0 x 75.0	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450-650nm)	7.50	#34-369	€540,75 Mengenrabatte	7 In Stock
-	$\lambda/20$	75.0 x 75.0	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	7.50	#34-385	€700,40 Mengenrabatte	4 In Stock
-	$\lambda/20$	75.0 x 75.0	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450-10000nm)	7.50	#34-401	€648,90 Mengenrabatte	12 In Stock
-	$\lambda/20$ (flatness pre-coating)	75.00 x 75.00	R _{avg} >85% @ 250 - 700nm R _{avg} >89% @ 250 - 450nm	UV Enhanced Aluminum (250-700nm)	7.50	#70-301	€540,75 Mengenrabatte	5 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com