

[Alle Produkte](#) / [Lichtquellen und Beleuchtung](#) / [Beleuchtung für Bildverarbeitung](#) / [Ringlichter](#)

Effilux Justierbare LED-Ringleuchten



- Bequem zugängliches Linsen-Array zur schnellen, manuellen Justage der Beleuchtungsemissionswinkel
- Mit wechselbaren Fenstern zur einfachen Justage der Lichtstreuung
- Integrierbarer Polfilter zur Beseitigung von Spiegelungen

Spezifikationen

Produktdetails

Beleuchtungsart:	LED Illuminator	Hersteller:	Effilux
Gehäusegeometrie:	Ring Light	Betriebsmodus:	Strobed or Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Innendurchmesser (mm):	58.0	Größe (mm):	151.0 x 117.0 x 40.0
-------------------------------	------	--------------------	----------------------

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:	M12, 5 pins	Eingangsspannung (V):	24V DC
Stromversorgung:	Power Supply Required and Sold Separately: USA: #15-874 Europe: #15-875 Japan: #73-409 Korea: #73-409 China: #15-874		


Gewinde & Montage

Mount:	M4 (x4) and 3.5mm Thru (x4)
---------------	-----------------------------

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):	-10 to 50	Schutzart:	IP65
---------------------------------	-----------	-------------------	------

Effilux Adjustable LED Ring Lights



Produkte

Farbe	Wellenlänge (nm)	Betriebsmodus	Innendurchmesser (mm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
White	-	Strobed or Constant	58.0	#34-861	€710,00	3 In Stock
				#75-583 Neu		
						
				Neu		
Blue	465.00	Strobed or Constant	58.0	Bereits vor dem Erscheinen im neuen Katalog online erhältlich. Profitieren Sie als einer der Ersten!	€775,00	Kontakt
				#75-585 Neu		
						
				Neu		
Green	525.00	Strobed or Constant	58.0	Bereits vor dem Erscheinen im neuen Katalog online erhältlich. Profitieren Sie als einer der Ersten!	€775,00	Kontakt
Red	625.00	Strobed or Constant	58.0	#34-862	€710,00	1 In Stock
IR	850.00	Strobed or Constant	58.0	#34-863	€775,00	Kontakt
RGB	-	Strobed or Constant	58.0	#34-864	€865,00	Kontakt

[#75-580 Neu](#)



Neu

Bereits vor dem Erscheinen im neuen Katalog online erhältlich. Profitieren Sie als einer der Ersten!

UV	405.00	Strobed or Constant	58.0		€1.730,00	Kontakt
----	--------	---------------------	------	--	-----------	---------

White, UV, IR	-	Strobed or Constant	58.0	#34-865	€1.150,00	1 In Stock
---------------	---	---------------------	------	-------------------------	-----------	------------



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com