

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Linsen](#) / [Kugel- oder Kondensorlinsen](#)

Gepresste asphärische Kondensorlinsen



- Verbesserte Beständigkeit durch Härtung
- Hohe numerische Aperturen
- Ideal für Beleuchtungsanwendungen

Spezifikationen


Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:	Protective as needed
-------	----------------------

Optische Eigenschaften

Konjugierter Abstand:	Infinite
-----------------------	----------

Technische Informationen



Produkte

Durchm. (mm)	EFL (mm)	NA	Beschichtung	Artikelnummer	Preis	Kaufen
5.00	3.10	0.81	Uncoated	#15-172	€32,96 Mengenrabatte	20+ In Stock
5.00	3.10	0.81	MgF ₂ (400-700nm)	#15-677	€44,29 Mengenrabatte	20+ In Stock
5.00	3.70	0.68	Uncoated	#88-282	€32,96 Mengenrabatte	20+ In Stock
5.00	3.70	0.68	MgF ₂ (400-700nm)	#35-031	€44,29 Mengenrabatte	Kontakt
5.00	3.70	0.68	NIR I (600-1050nm)	#15-877	€58,71 Mengenrabatte	Kontakt
5.00	3.70	0.68	VIS-EXT (350-700nm)	#71-481	€58,71 Mengenrabatte	5 In Stock
6.30	9.00	0.35	Uncoated	#34-455	€32,96 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.30	9.00	0.35	MgF ₂ (400-700nm)	#35-033	€44,29 Mengenrabatte	8 In Stock
6.30	9.00	0.35	NIR I (600-1050nm)	#15-878	€58,71 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.30	9.00	0.35	VIS-EXT (350-700nm)	#71-482	€58,71 Mengenrabatte	5 In Stock
6.80	6.00	0.56	Uncoated	#34-456	€32,96 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.80	6.00	0.56	MgF ₂ (400-700nm)	#35-036	€44,29 Mengenrabatte	11 In Stock
6.80	6.00	0.56	NIR I (600-1050nm)	#15-879	€58,71 Mengenrabatte	9 In Stock
6.80	6.00	0.56	VIS-EXT (350-700nm)	#71-483	€58,71 Mengenrabatte	Kontakt
8.50	7.40	0.57	Uncoated	#34-457	€32,96 Mengenrabatte	20+ In Stock
8.50	7.40	0.57	MgF ₂ (400-700nm)	#35-037	€44,29 Mengenrabatte	20+ In Stock

8.50	7.40	0.57	NIR I (600-1050nm)	#15-880	€58,71 Mengenrabatte	5 In Stock
8.50	7.40	0.57	VIS-EXT (350-700nm)	#71-484	€58,71 Mengenrabatte	5 In Stock
10.00	6.60	0.76	VIS-EXT (350-700nm)	#71-485	€58,71 Mengenrabatte	3 In Stock

[#88-283 Ausverkauf](#)



Ausverkauf

Die Verfügbarkeit der Produkte ist begrenzt, deshalb greifen Sie schnell zu bevor sie vergriffen sind. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass reduzierte Artikel vom Umtausch leider ausgeschlossen sind. Bis zu 80 % Rabatt auf ausgewählte Produkte. Kein Gutscheincode erforderlich!

10.00	6.60	0.76	Uncoated		€32,96 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	6.60	0.76	MgF ₂ (400-700nm)	#35-038	€44,29 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	6.60	0.76	NIR I (600-1050nm)	#15-881	€58,71 Mengenrabatte	5 In Stock
12.00	7.50	0.8	Uncoated	#88-284	€32,96 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	7.50	0.8	MgF ₂ (400-700nm)	#35-039	€44,29 Mengenrabatte	Kontakt
12.00	7.50	0.8	NIR I (600-1050nm)	#15-882	€58,71 Mengenrabatte	11 In Stock
12.00	7.50	0.8	VIS-EXT (350-700nm)	#71-486	€58,71 Mengenrabatte	6 In Stock

12.00	10.50	0.57	VIS-EXT (350-700nm)	#71-487	€58,71 Mengenrabatte	4 In Stock
12.00	10.50	0.57	Uncoated	#88-285	€32,96 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	10.50	0.57	MgF ₂ (400-700nm)	#35-040	€44,29 Mengenrabatte	13 In Stock
12.00	10.50	0.57	NIR I (600-1050nm)	#15-883	€58,71 Mengenrabatte	6 In Stock
12.00	10.40	0.57	Uncoated	#88-286	€32,96 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	10.40	0.57	MgF ₂ (400-700nm)	#35-041	€44,29 Mengenrabatte	7 In Stock
12.00	10.40	0.57	NIR I (600-1050nm)	#15-884	€58,71 Mengenrabatte	5 In Stock
12.00	10.40	0.57	VIS-EXT (350-700nm)	#71-488	€58,71 Mengenrabatte	5 In Stock
12.00	12.50	0.48	VIS-EXT (350-700nm)	#71-489	€58,71 Mengenrabatte	5 In Stock
12.00	12.50	0.48	Uncoated	#88-287	€32,96 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	12.50	0.48	MgF ₂ (400-700nm)	#35-065	€44,29 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	12.50	0.48	NIR I (600-1050nm)	#15-885	€58,71 Mengenrabatte	10 In Stock
13.00	7.70	0.85	VIS-EXT (350-700nm)	#71-490	€58,71 Mengenrabatte	8 In Stock
13.00	7.70	0.85	Uncoated	#34-458	€32,96 Mengenrabatte	Kontakt
13.00	7.70	0.85	MgF ₂ (400-700nm)	#35-044	€44,29 Mengenrabatte	20+ In Stock
13.00	7.70	0.85	NIR I (600-1050nm)	#15-886	€58,71 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	8.25	0.91	Uncoated	#15-173	€32,96 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	8.25	0.91	MgF ₂ (400-700nm)	#15-678	€44,29 Mengenrabatte	5 In Stock
15.00	8.25	0.91	NIR I (600-1050nm)	#15-887	€58,71 Mengenrabatte	4 In Stock

15.00	8.25	0.91	VIS-EXT (350-700nm)	#71-491	€58,71 Mengenrabatte	3 In Stock
16.00	10.80	0.74	Uncoated	#34-459	€32,96 Mengenrabatte	20+ In Stock
16.00	10.80	0.74	MgF ₂ (400-700nm)	#35-047	€44,29 Mengenrabatte	Kontakt
18.00	8.40	1.06	Uncoated	#34-460	€32,96 Mengenrabatte	20+ In Stock
18.00	8.40	1.06	MgF ₂ (400-700nm)	#35-048	€44,29 Mengenrabatte	Kontakt
18.00	13.50	0.67	Uncoated	#34-461	€32,96 Mengenrabatte	20+ In Stock
18.00	13.50	0.67	MgF ₂ (400-700nm)	#35-049	€44,29 Mengenrabatte	7 In Stock
18.00	13.50	0.67	NIR I (600-1050nm)	#15-888	€58,71 Mengenrabatte	2 In Stock
18.00	13.50	0.67	VIS-EXT (350-700nm)	#71-492	€58,71 Mengenrabatte	1 In Stock
20.00	11.00	0.89	VIS-EXT (350-700nm)	#71-493	€66,95 Mengenrabatte	Kontakt
20.00	11.10	0.89	Uncoated	#88-288	€41,20 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	11.10	0.89	MgF ₂ (400-700nm)	#35-052	€52,53 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	11.10	0.89	NIR I (600-1050nm)	#15-889	€66,95 Mengenrabatte	6 In Stock
20.00	16.00	0.63	Uncoated	#88-289	€41,20 Mengenrabatte	Kontakt
20.00	16.00	0.63	MgF ₂ (400-700nm)	#35-062	€52,53 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	16.00	0.63	NIR I (600-1050nm)	#15-890	€66,95 Mengenrabatte	4 In Stock
20.00	16.00	0.63	VIS-EXT (350-700nm)	#71-494	€66,95 Mengenrabatte	2 In Stock
20.00	16.40	0.61	Uncoated	#15-174	€41,20 Mengenrabatte	Kontakt
20.00	16.40	0.61	MgF ₂ (400-700nm)	#15-679	€52,53 Mengenrabatte	Kontakt

20.00	16.40	0.61	NIR I (600-1050nm)	#15-892	€66,95 Mengenrabatte	4 In Stock
20.00	17.50	0.57	Uncoated	#88-290	€41,20 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	17.50	0.57	MgF ₂ (400-700nm)	#35-063	€52,53 Mengenrabatte	7 In Stock
20.00	17.50	0.57	NIR I (600-1050nm)	#15-891	€66,95 Mengenrabatte	7 In Stock
20.00	17.50	0.57	VIS-EXT (350-700nm)	#71-495	€66,95 Mengenrabatte	4 In Stock
24.00	16.40	0.61	VIS-EXT (350-700nm)	#71-496	€66,95 Mengenrabatte	4 In Stock
24.00	15.40	0.78	Uncoated	#15-175	€44,29 Mengenrabatte	20+ In Stock
24.00	15.40	0.78	MgF ₂ (400-700nm)	#15-680	€55,62 Mengenrabatte	20+ In Stock
24.00	18.00	0.67	Uncoated	#15-176	€44,29 Mengenrabatte	20+ In Stock
24.00	18.00	0.67	MgF ₂ (400-700nm)	#15-681	€55,62 Mengenrabatte	12 In Stock
24.00	18.00	0.67	NIR I (600-1050nm)	#15-893	€66,95 Mengenrabatte	13 In Stock
24.00	18.00	0.67	VIS-EXT (350-700nm)	#71-497	€66,95 Mengenrabatte	5 In Stock
26.00	19.50	0.67	Uncoated	#34-462	€44,29 Mengenrabatte	2 In Stock
26.00	19.50	0.67	MgF ₂ (400-700nm)	#35-064	€55,62 Mengenrabatte	20+ In Stock
26.00	19.50	0.67	NIR I (600-1050nm)	#15-894	€66,95 Mengenrabatte	7 In Stock
26.00	19.50	0.67	VIS-EXT (350-700nm)	#71-498	€66,95 Mengenrabatte	8 In Stock
30.00	17.50	0.86	Uncoated	#88-291	€47,38 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	17.50	0.86	MgF ₂ (400-700nm)	#15-683	€57,68 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	17.50	0.86	NIR I (600-1050nm)	#15-895	€73,13 Mengenrabatte	20+ In Stock

30.00	17.50	0.86	VIS-EXT (350-700nm)	#71-499	€73,13 Mengenrabatte	4 In Stock
30.00	26.90	0.56	Uncoated	#15-177	€47,38 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	26.90	0.56	MgF ₂ (400-700nm)	#15-682	€57,68 Mengenrabatte	3 In Stock
30.00	26.90	0.56	NIR I (600-1050nm)	#15-896	€73,13 Mengenrabatte	11 In Stock
30.00	26.90	0.56	VIS-EXT (350-700nm)	#71-500	€73,13 Mengenrabatte	3 In Stock



Edmund
optics | worldwide

Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com